

優れた性能を 発揮するケーブル

ITプロの使用を想定して
設計されたプレミアムケーブル



複雑なシステム構成のトラブルシューティングに時間を費やしたけれど、結局のところトラブルの根本原因は、単に不良または低品質のケーブルであったことが判明。このような悔しい経験をしたことはありませんか？数多くのケーブルが市場で販売されている中で、あえてStarTech.comのケーブルが選ばれる理由とは？その答えはいたってシンプル。パフォーマンスです。考え抜かれた設計、広範囲にわたるテスト、業界認定により、重要なシステム統合やセットアップで安心して使えるケーブル製品として、性能に信頼を置くことができます。

考え抜かれたデザイン

多くの場合、ケーブルやアダプターは、少ないほど良いものです。例えば、好評を得ている当社のUSB-C - HDMI 2.0b変換アダプターケーブルは、複数のコネクタやケーブルを組み合わせて接続する煩わしさを解消してくれます。90cm **CDP2HDM1MH**は、ビデオアダプターとケーブルを1本のスリムで耐久性のあるケーブルに統合し、HDR10をサポートする最大4K60Hzの解像度に対応します。HDMIコネクタに搭載されたチップにより、信号の途絶や障害を最小限に抑えるため、信頼性の高いケーブルとして採用されています。



広範なテスト

長期間にわたるパフォーマンスを保証するために、ケーブルには厳しい耐久性テストが必要です。たとえば、当社のVESA認証DisplayPort 1.4ケーブルに採用されているコネクタは、デバイスを頻繁に移動して再接続するような環境での使用を想定し、5000回以上の挿抜に耐える試験をクリアしています。さらに、長期耐久性のあるストレインリリーフは、頻繁な曲げを吸収し、120°の角度で300回以上の屈曲サイクルに耐える試験をクリアしています。最大解像度8K（7680 x 4320）、60Hzに対応し、耐久性のあるDisplayPortビデオケーブルお探しの場合は、90cm (**DP14VMM1M**) から5m (**DP14VMM5M**) までの長さが揃ったStarTech.com VESA認証DisplayPort 1.4ケーブルをお勧めします。



業界認定

StarTech.comが販売する長さ1m (**HDM21V1M**) から5m (**HDM21V5M**) までのウルトラハイスピードHDMI 2.1認証ケーブルを含む多くのケーブル製品は、第三者機関の認証を受けています。8K解像度や120Hzの高リフレッシュレートで4Kを扱う場合、ケーブルの品質と完全性は重要です。これらのケーブルラインナップは、厳格なコンプライアンス試験をクリアし、HDMI認証試験機関によって認証されているため、ケーブルに関する問題で高性能な映像機器の動作が滞ることはないでしょう。



期待を裏切らないケーブルを選ぶ必要に迫られたら、StarTech.comの高品質ケーブルの幅広いラインナップをチェックしてみてください。**信頼性とパフォーマンスが重視される環境において、最善の選択となるでしょう。**

業務環境でUHD 8Kアクセサリを導入するメリットについて、詳しくはUltra HDソリューションページをご覧ください。

Ultra HDソリューション