

ユニバーサル互換 ドッキングステーション



StarTech.com が選ばれる理由



付属の電源アダプターは、性能の制限や電力の共有を行わず、ノートPCと周辺機器に継続的なフル電源を提供



デバイスセキュリティ用ロックスロット(ケンジントンスロット)は、ドッキングステーションやその他の施錠可能なワークステーション機器の持ち出しを防止



StarTech.com Connectivity Tools (接続ツール)。MACアドレスパススルー、WiFi自動切換え、ウインドウレイアウト、USBイベント監視 (Windowsのみ)。注: 英語のみ

互換性を保証

- Windowsノートパソコン、MacBook、Chromebook との優れた互換性
- Apple Mシリーズチップ搭載のMacBook Air / Proでマルチディスプレイに対応



DK30CH2DEP



DK30CH2DPPD



DK30C2DPEP



DK30CHHPDAU



DK30C2DPPD



DKM30CHDPD



USB3SDOCKHVD

ノートパソコンへの接続 (ホスト)	USB-C	USB-C	USB-C USB-A	USB-C	USB-C USB-A	USB-C	USB-C USB-A
対応モニター数 / 最大解像度	2x 4K 60Hz (DP) 1x 4K 30Hz (HDMI)	2x 4K 60Hz (DP) 1x 4K 30Hz (HDMI)	4K 60Hz	1080p	4K 60Hz	4K 30Hz	1920 x 1200
DisplayLink認証	✔	✔	✔	✔	✔	-	-
ビデオポート	1x HDMI/2x DP	1x HDMI/2x DP	2x DP/2x HDMI	2x HDMI	2x DP/2x HDMI	1x DPまたは1x VGA	1x VGA, 1x DVI-D 1x HDMI
対応OS	Windows, macOS, ChromeOS & Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS & Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS & Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS & Ubuntu	Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS	Windows, macOS, ChromeOS
Power Delivery	100W	60W	100W	65W	60W	65W	-
USB-Aポート数 / 最大データ転送速度	4x USB-A	4x USB-A	1x USB-A 2x USB-A	3x USB-A	1x USB-A 2x USB-A	3x USB-A	3x USB-A
USB-Cポート数 / 最大データ転送速度	1x USB-C	1x USB-C	1x USB-C	1x USB-C	1x USB-C	1x USB-C	-
充電可能なUSBポート	1x USB-A 7.5W	1x USB-A 7.5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 7.5W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	-
USBポート数	5	6	4	4	3	4	3

高性能 ドッキングステーション

StarTech.com
Hard-to-find made easy



StarTech.com が選ばれる理由



付属の電源アダプターは、性能の制限や電力の共有を行わず、ノートPCと周辺機器に継続的なフル電源を提供



デバイスセキュリティ用ロックスロット (ケンジントンスロット) は、ドッキングステーションやその他の施錠可能なワークステーション機器の持ち出しを防止



StarTech.com Connectivity Tools (接続ツール)。MACアドレスバスマスルー、WiFi自動切換え、ウインドウレイアウト、USBイベント監視 (Windowsのみ)。注: 英語のみ

高性能ドッキングステーション

- GPUの特性を活用
- ソフトウェアやビデオの圧縮を必要とせず、高負荷のグラフィックを多用するアプリケーションに最適
- ドライバー不要で展開もスムーズ



TB4CDOCK



TB3CDK2DH



DK31C2DHSPD



MST30C2HHPD



129N-USBC-KVM-DOCK

	TB4CDOCK	TB3CDK2DH	DK31C2DHSPD	MST30C2HHPD	129N-USBC-KVM-DOCK
ホスト接続	Thunderbolt 4	Thunderbolt 3	USB-C	USB-C	USB-C (KVMドッキングステーションは2画面ホストをサポート)
対応モニター数 / 最大解像度	 5K 60Hz 最大5K60Hz (2画面) 最大8K30Hz Apple M Pro および Maxシリーズチップを搭載したMacBook Proで2画面ディスプレイに対応	 4K 60Hz	 4K 60Hz	 4K 30Hz	 4K 60Hz Mシリーズチップ搭載のMacBook Air/MacBookでマルチディスプレイに対応
ビデオポート	3x TB4	2x HDMI, 2x DP	1X HDMI, 2X DP	2x HDMI, 2x HDMI/DVI Adapters	2x DP
ドライバー不要	☑	☑	☑	☑	☑
対応OS	Windows, macOS, ChromeOS	Windows, macOS, ChromeOS, Ubuntu	Windows, ChromeOS	Windows, ChromeOS	OSが混在する環境で動作 (Windows, macOS または Chrome OS)
Power Delivery	98W	96W	100W	60W	2台のノートPCを同時充電: アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45W
USB-Aポート数 / 最大データ転送速度	3x USB-A ^{10 Gbps} 1x USB 2.0	1x USB-A ^{10 Gbps} 2x USB-A ^{5 Gbps}	2x USB-A ^{5 Gbps} 2x USB 2.0	4x USB-A ^{5 Gbps}	2x USB-A ^{10 Gbps} 2x USB 2.0
USB-Cポート数 / 最大データ転送速度	3x TB4	2x USB-C ^{10 Gbps}	2x USB-C ^{10 Gbps}	1x USB-C ^{5 Gbps}	1x USB-C ^{10 Gbps}
充電可能なUSBポート	3x TB4/USB4 15W 1x USB-A 7.5W	1x USB-C 15W 1x USB-A 7.5W	2x USB-C 15W	1x USB-A 7.5W	-
ハードウェアプラットフォームの互換性	Apple M シリーズ & Intel MacBook Thunderbolt 3 & 4 Intel Windows対応Thunderbolt 4 & Chromebook	Apple M シリーズ & Intel MacBook Thunderbolt 3 & 4 Intel Windows, Chromebook	Intel Windows AMD USB-C DP Altモード対応Chromebook		Apple M シリーズ & Intel MacBook Intel Windows, Chromebook

🔍 詳細については、HPをご覧ください: startech.com/jp/docking-stations