

# Laufwerkskopier- & Löschgeräte








































StarTech.com Laufwerkskopier- und Löschgeräte sind auf ihre Zuverlässigkeit mit allen wichtigen Laufwerks- und Dateiformaten und unterstützten Schnittstellen wie IDE, SATA und M.2 getestet.



Mit unseren standalone Kopier- und Löschgeräten wählen Sie einfach Ihre Einstellungen und legen los. **Kein Host-System und keine zusätzliche Software erforderlich.**

Löschen Kopieren Andocken

	Anzahl Laufwerke	Kompatibilität	Funktionalität	Host-Verbindung	Kopiergeschwindigkeit	Verfahren	Anzahl Kopieren/ Löschen	Zusatzfunktionen	Produkt #
	2	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A / USB-C (10 Gbps)	28 GB/min	1	Einzeln	4Kn	SDOCK2U313R
	2	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps) / eSATA	22 GB/min	1	Einzeln	4Kn	SDOCK2U33RE
	2	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	11 GB/min	1 1	1 Bis zu 2	4Kn	SATDOCK2REU3
	4	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps) / eSATA	4.2 GB/min	1 2	Bis zu 3 1	IDE Festplatten Adapter	SATDOCK4U3RE
	6	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps) / eSATA	7 GB/min	1 4	Bis zum 5	2x USB Fast Charge	SATDOCK5U3ER
	2	M.2 SATA M.2 NVMe SATA 2.5" / 3.5"		Standalone	7.5 GB/min	4 6	Einzeln	—	SM2DUPE11

	Anzahl Laufwerke	Kompatibilität	Funktionalität	Host-Verbindung	Kopiergeschwindigkeit	Verfahren	Anzahl Kopieren/Löschen	Zusatzfunktionen	Produkt #
	3	USB Flash-Laufwerke		Standalone	1.5 GB/min		Bis zu 2	—	<b>USB DUP12</b>
	6	USB Flash-Laufwerke		Standalone	1.5 GB/min		Bis zum 5	—	<b>USB DUP15</b>
	8	USB Flash-Laufwerke		Standalone	1.5 GB/min		Bis zum 7	—	<b>USB DUPE17</b>
	16	USB Flash-Laufwerke		Standalone	1.5 GB/min		Bis zum 15	—	<b>USB DUPE115</b>
	2	SATA 2.5" / 3.5"		Standalone	14 GB/min		 1  Bis zu 2	—	<b>SATDUP11</b>
	2	SATA 2.5" / 3.5" USB Flash-Laufwerke		Standalone	18 GB/min		 1  Bis zu 2	—	<b>SU2DUPERA11</b>
	2	SATA 2.5" / 3.5" SAS 2.5" / 3.5"		Standalone	13 GB/min		 1  Bis zu 2	—	<b>SATSASDUPE11</b>
	2	SATA 2.5" / 3.5"		Standalone	6 GB/min		Einzel	Disk Image Manager	<b>SATDUP11IMG</b>
	4	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	—		Bis zu 4	RS232 Printer Verbindung	<b>SATERASER4</b>
	1	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	—		Einzel	RS232 Printer Verbindung	<b>SDOCK1EU3P</b>
	1	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	—		Einzel	4kn RS232 Printer Verbindung	<b>SDOCK1EU3P2</b>