

Multi-monitor oplossingen voor Apple M1 / M2 Systemen



Nieuwere Apple M1- en M2-processoren bieden veel krachtige functies, waaronder ondersteuning voor monitoren tot 6K, maar sommige systemen zijn beperkt tot 'single extended monitor'. Dit betekent dat u doorgaans slechts één uitgebreid beeldscherm op uw Apple M1 of M2 Mac-systeem kunt aansluiten, met uitzondering van de M1 Max, M1 Pro en M1 Ultra. Dit geldt voor alle op Thunderbolt gebaseerde Docking Stations en Display Adapters die momenteel op de markt zijn en is geen beperking van StarTech.com producten.

Voor gebruikers die toch meerdere uitgebreide beeldschermen nodig hebben, bieden StarTech.com's USB-C laptop docks op basis van DisplayLink technologie een oplossing, zelfs voor Apple M1 / M2 MacBook laptops die van nature niet in staat zijn om meer dan één uitgebreid beeldscherm te ondersteunen.

MAXIMUM AANTAL UITGEBREIDE DISPLAYS

Systeem Processor	Thunderbolt Docking Station of Display adapter	USB-C Multiport Adapter	USB-C DisplayLink Docking Station
M1	1	1	4 Tot 4
M1 Pro	2	1*	
M1 Max	2*	1*	
M1 Ultra	2*	1*	
M2	1	1	
Intel	2	1*	

*meer mogelijk, mits extra hostverbindingen

De DisplayLink-chip en bijbehorende drivers maken dual, triple of zelfs quad 4K 60Hz video configuraties mogelijk op M1- of M2-gebaseerde Macs systemen. Deze docking stations zijn verkrijgbaar in verschillende poortconfiguraties en omvatten functies zoals Power Delivery om via één USB-C kabel zowel te kunnen docken als opladen. Hieronder vindt u drie geweldige opties om in overweging te nemen, afhankelijk van het totale aantal externe beeldschermen dat moet worden aangesloten.



DK31C4DPPDUE



DK31C3HDPDUE



DK30C2DPEPUE

Aantal externe displays	4	3	2
Video output poorten	4x DisplayPort of HDMI	3x DisplayPort of HDMI	2x DisplayPort of HDMI
Maximum resolutie	4@4K60 of 2@5K (enkel DisplayPort)	3@4K60	2@4K60
Power Delivery	100W	85W	100W

DK31C4DPPDUE

DK31C3HDPDUE

DK30C2DPEPUE

Bezoek ook onze pagina met oplossingen voor meerdere beeldschermen voor meer informatie.

Multi Monitor Solutions Portal