

SFP+モジュール／HPE製品0231A0A6互換／10GBASE-SR準拠光トランシーバ／850nm／DDM

製品ID: 0231A0A6-ST



0231A0A6-STは、HPE製0231A0A6互換のSFP+トランシーバモジュールです。HPE®ブランドのスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。光ファイバケーブルで、10GBASE-SR準拠10GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で300mの距離に対応します。

技術仕様:

- ・ 波長: 850nm
- ・ 最大データ転送レート: 10Gbps
- ・ タイプ: マルチモード
- ・ 接続タイプ: LCコネクタ
- ・ 最大転送距離: 300m
- ・ MTBF: 498,745,585時間
- ・ 消費電力: 1.3W以下
- ・ デジタル診断モニタリング(DDM): 対応

このSFP+モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

- ・ HP製0231A0A6 との100%互換性を保証
- ・ StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
- ・ メーカー仕様とMSA規格 (Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格) に一致または上回る設計
- ・ 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
- ・ 1.3W以下の低消費電力

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	HPE
業界標準	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

性能

最大データ転送速度	10.31 Gbps
最大伝達距離	300m
ファイバタイプ	マルチモード
波長	850 nm
ファイバ動作モード	全二重 (フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	10 Gbps
MTBF	498,745,585 hours
消費電力(W)	< 1.3W

物理的特徴

製品縦	1.4 cm [0.5 in]
製品横	5.8 cm [2.3 in]
製品高さ	1.4 cm [0.5 in]
製品重量	20.0 g [0.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	11.2 cm [4.4 in]
パッケージ横	9.2 cm [3.6 in]
パッケージ高さ	3.0 cm [1.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	52.0 g [1.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - SFP+ トランシーバー
---------	------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。