

SFPモジュール／Extreme Networks製品10051互換／1000BASE-SX準拠光トランシーバ／850nm／DDM

製品ID: 10051-ST



10051-STは、Extreme Networks製10051互換のSFPトランシーバモジュールです。Extreme Networks®ブランドのスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。光ファイバケーブルで、1000BASE-SX準拠1GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で550mの距離に対応します。

技術仕様:

- ・波長: 850nm
- ・最大データ転送レート: 1Gbps
- ・タイプ: マルチモード
- ・接続タイプ: LCコネクタ
- ・最大転送距離: 550m
- ・MTBF: 629,953,711時間
- ・消費電力: 低消費電力
- ・デジタル診断モニタリング(DDM): 対応

この

SFPモジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

- ・ Extreme Networks製10051 と100%互換: Extreme Networks製品スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供
- ・ 技術仕様: 1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF) | LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM) | 最大転送距離 550m
- ・ メーカーホスト互換性を検証: Extreme Networks準拠製品のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
- ・ ライフタイム保証: モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
- ・ MSA準拠製品のスイッチに対応: アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Extreme Networks
業界標準	IEEE 802.3z 1000BASE-SX

性能

最大データ転送速度	1.25 Gbps
最大伝達距離	550m
ファイバタイプ	マルチモード
波長	850 nm
ファイバ動作モード	全二重(フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	1 Gbps
MTBF	629,953,711 hours

電源

出力電圧	3.3V DC
------	---------

物理的特徴

製品縦	1.4 cm [0.5 in]
製品横	5.7 cm [2.2 in]
製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
製品重量	16 g [0.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	11.3 cm [4.4 in]
パッケージ横	9.3 cm [3.7 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	44.0 g [1.6 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – SFPトランシーバー
---------	----------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。