

MSA-konformes SFP Transceiver-Modul - 1000Base-BX (Upstream)

Produkt-ID: 10057H-ST



Der 10057H-ST ist ein MSA-konformer Downstream Glasfaser SFP-Transceiver, der mit 10057-ST von StarTech.com verbunden werden kann. Er wurde für den Einsatz mit 1000Base-BX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 10 km und sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität via Glasfaser-Verkabelung.

Technische Spezifikationen:

- Wellenlänge: 1310nmTx/1490nmRx
- Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s
- Typ: Single Mode
- Anschlusstyp: LC Anschluss
- Max. Übertragungsentfernung: 10 km
- MTBF: 286.217.327 Stunden
- Stromverbrauch: < 1.3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses SFP+-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

Für alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die

Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
- Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
- Verbinden mit 10057-ST
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
- Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.3 W

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Compatible Brand	Extreme Networks
Industrienormen	IEEE 802.3z 1000BASE-BX

Leistung

Max. Datenübertragungsraten	1,25 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung	10 km (6.2 mi)
Faseroptiktyp	Single Mode
Wellenlänge	1310nmTx/1490nmRx
Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
DDM	Ja



Kompatible Netzwerke 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)

MTBF 286,217,327 hours

Stromverbrauch < 1.3W

Steckverbinder

Steckverbinder A Fiber Optic LC Simplex

Physische Eigenschaften

Produktlänge 0.5 in [13.7 mm]

Produktbreite 2.2 in [56.6 mm]

Produkthöhe 0.5 in [12.5 mm]

Produktgewicht 0.7 oz [20 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 4.5 in [11.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 1.8 oz [50 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten SFP-Transceiver

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

