

SFPモジュール／Extreme Networks製品10070H互換／1000BASE-T準拠銅線トランシーバ

製品ID: 10070H-ST



10070H-STは、Extreme Networks製10070H互換の銅線SFPトランシーバモジュールです。Extreme Networks®ブランドのスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。銅線ケーブルで、1000BASE-T準拠1GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で100mの距離に対応します。

技術仕様:

- ・最大データ転送レート: 1Gbps
- ・タイプ: 銅線
- ・接続タイプ: RJ-45コネクタ
- ・最大転送距離: 100m
- ・MTBF: 510,469,759時間
- ・消費電力: 低消費電力
- ・デジタル診断モニタリング(DDM): 対応

この

SFP銅線モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



## 用途

## 製品の特長

- ・ Extreme Networks製10070H と100%互換: Extreme Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供
- ・ 技術仕様: 1000BASE-T | 1Gbps | 銅線 | RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m
- ・ メーカーホスト互換性を検証: Extreme Networks製品スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応
- ・ MSA準拠製品のスイッチに対応: アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能 (Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
- ・ ライフタイム保証: モジュール本体をライフタイム保証 (スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

### ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Extreme Networks
業界標準	IEEE 802.3 1000BASE-T

### 性能

最大データ転送速度	1.25 Gbps
最大伝達距離	100m
ファイバタイプ	銅
ファイバ動作モード	全二重 (フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	1 Gbps
MTBF	510,469,759 hours

### コネクタ

コネクタA	1 - SFPスロット
コネクタB	1 - RJ-45

### 物理的特徴

製品縦	1.4 cm [0.5 in]
製品横	6.8 cm [2.7 in]
製品高さ	1.4 cm [0.5 in]

製品重量	15 g [0.5 oz]
<hr/>	
パッケージ情報	
パッケージ縦	11.2 cm [4.4 in]
パッケージ横	9.1 cm [3.6 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	50.0 g [1.8 oz]
<hr/>	
箱に含まれているもの	
パッケージ内容	1 – SFPトランシーバー
<hr/>	

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。