

SFP+モジュール／Extreme Networks製品10301-T互換／10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ

製品ID: 10301-T-ST



10301-T-STは、Extreme Networks製10301-T互換の銅線SFP+トランシーバモジュールです。Extreme Networks®ブランドのスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。銅線ケーブルで、10GBASE-T準拠10GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で30mの距離に対応します。

技術仕様:

- ・最大データ転送レート: 10Gbps
- ・タイプ: 銅線
- ・接続タイプ: RJ-45コネクタ
- ・最大転送距離: 30m
- ・MTBF: 510,469,759時間
- ・デジタル診断モニタリング(DDM): 非対応

この SFP+銅線

モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

- ・ Extreme Networks製10301-Tと100%互換: Extreme Networks準拠製品スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供
- ・ 技術仕様: 10GBASE-T | 10Gbps | 銅線 | RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30m
- ・ メーカーホスト互換性を検証: Extreme Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応
- ・ MSA準拠製品のスイッチに対応: アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能 (Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
- ・ ライフタイム保証: モジュール本体をライフタイム保証 (スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Extreme Networks
業界標準	IEEE 802.3 100/1000/10000BASE-TX

性能

最大データ転送速度	10.31 Gbps
最大伝達距離	30m
ファイバタイプ	銅
ファイバ動作モード	全二重 (フルデュプレックス)
DDM	なし
互換性のあるネットワーク	10 Gbps
MTBF	510,469,759 hours
消費電力(W)	< 1.3W

物理的特徴

製品縦	1.4 cm [0.5 in]
製品横	6.8 cm [2.7 in]
製品高さ	1.4 cm [0.5 in]
製品重量	15 g [0.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	11.6 cm [4.6 in]
パッケージ横	9.2 cm [3.6 in]

パッケージ高さ 3.3 cm [1.3 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 58.0 g [2.0 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - SFP+ トランシーバー

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。