

SFP+モジュール／Extreme Networks製品10303互換／10GBASE-LRM準拠光トランシーバ／1310nm／DDM

製品ID: 10303-ST



10303-STは、Extreme Networks製品10303互換のSFP+トランシーバモジュールです。Extreme Networks®ブランドのスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。光ファイバケーブルで、10GBASE-LRM準拠10GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で200mの距離に対応します。

技術仕様:

- ・波長: 1310nm
- ・最大データ転送レート: 10Gbps
- ・タイプ: マルチモード
- ・接続タイプ: LCコネクタ
- ・最大転送距離: 200m
- ・MTBF: 145,858,878時間
- ・消費電力: 1.0W以下
- ・デジタル診断モニタリング(DDM): 対応

この
SFP+モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

- EXTREME NETWORKS 10303対応 SFP+ トランシーバー: 互換性のあるExtreme Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底したテストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現
- 仕様: 10GBASE-LRM／10Gbps／マルチモード(MMF)／LCコネクター(LC Connector)／1310nm／デジタル診断モニタリング(DDM)／最大通信距離 200m
- OEMホスト互換性をテスト済み: Extreme Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告
- MSA準拠スイッチ対応: Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコードモジュールに対応する各社スイッチでも問題なく使用可能
- ITプロが選ぶSFPモジュール & 安心の対応: 厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Extreme Networks
業界標準	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM

性能

最大データ転送速度	10.00 Gbps
最大伝達距離	200m
ファイバタイプ	マルチモード
波長	1310 nm
ファイバ動作モード	全二重(フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	10 Gbps
MTBF	145,858,878 hours
消費電力(W)	< 1W

物理的特徴

製品縦	1.4 cm [0.5 in]
製品横	5.8 cm [2.3 in]
製品高さ	1.4 cm [0.5 in]
製品重量	21 g [0.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	11.2 cm [4.4 in]
パッケージ横	9.4 cm [3.7 in]
パッケージ高さ	3.0 cm [1.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量 52.0 g [1.8 oz]	

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – SFP+ トランシーバー
---------	------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

