


Module de transceiver QSFP+ compatible Extreme Networks 10319 - 40GBase-SR4

N° de produit: 10319-ST



Le 10319-ST est un module de transceiver QSFP fibre optique compatible Extreme Networks 10319 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Extreme Networks®. Il vous assure une connectivité de 40 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 40GBase-SR4 et sur une distance maximale de 150 m.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 850 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 40 Gbps
- Type : multimode
- Type de connexion : Connecteur de MPO
- Distance de transfert maximum : 150 m
- MTBF : 244 610 583 heures
- Consommation d'énergie : < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module QSFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

Tous les modules de transceiver SFP et SFP+ de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et d'une assistance technique multilingue gratuite à vie. StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Extreme Networks 10319
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Extreme Networks
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

Performance

Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s
Distance de transfert max.	150 m (492 ft)
Type de fibre optique	Multimode
Longueur d'onde	850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui
Réseaux compatibles	40 Gbps



MTBF 244,610,583 hours

Caractéristiques physiques

Longueur du produit 0.7 in [18.6 mm]
Largeur du produit 4.8 in [12.2 cm]
Hauteur du produit 0.3 in [8.5 mm]
Poids du produit 1.3 oz [37.5 g]

Informations d'emballage

Package Length 4.5 in [11.5 cm]
Package Width 3.5 in [90 mm]
Package Height 1.2 in [31 mm]
Poids brut 1.8 oz [50 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Transceiver QSFP+

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

