

USB HDMI Dual Monitor Adapter, USB A/C auf HDMI (1x 4K30Hz, 1x 1080p), externe Grafikkarte, 11cm Kabel und USB A auf USB C Dongle inkl., USB 3.0 zu HDMI Bildschirm Adapter, Windows, Chrome OS & macOS

Produkt-ID: 107B-USB-HDMI



Dieser USB auf Dual HDMI® Adapter ermöglicht das Hinzufügen von zwei unabhängigen HDMI Bildschirmen (1x 4K & 1x 1080p) zu Ihrem Computer, mithilfe einer einzelnen USB Typ-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Verbindung.

Dieser USB HDMI Adapter für zwei Monitore verfügt über zwei Videoausgänge und steigert die Produktivität durch die Verbindung von bis zu zwei Bildschirmen über einen einzigen USB Typ-A oder C Anschluss. Der Adapter ist USB-betrieben, leicht und verfügt über ein integriertes 11 cm USB Kabel, ideal für den Übergang zwischen Büro und Heimbüro oder zum Verbinden von Bildschirmen in einem Konferenzraum.

Verbinden Sie einen 4K 30Hz und einen 1080p Bildschirm mit einem Laptop oder Desktop. Der USB auf Multi-Monitor Adapter unterstützt erweiterte oder gespiegelte Verfahren und ultrabreite Bildschirme und bietet so zusätzliche Anzeigefläche.

Der USB Video Adapter ist kompatibel mit Windows, macOS und Chrome OS. Der inklusive USB-A auf USB-C Dongle gewährleistet die Kompatibilität mit jedem Host, auf dem ein unterstütztes Betriebssystem läuft. Das 11 cm lange Kabel sorgt für Bequemlichkeit bei der Verwendung unterwegs.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Ausführen mehrerer Anwendungen auf erweiterten HDMI Bildschirmen
- Fügen Sie Multi-Monitor Fähigkeiten hinzu, indem Sie nur einen einzelnen USB-A oder USB-C Anschluss verwenden
- Fügen Sie Ihrem Arbeitscomputer zwei Displays hinzu

Merkmale

- **IT PRO PERFORMANCE:** Der USB HDMI Dual Monitor Adapter mit integrierte Content Adaptive Technology von Silicon Motion nutzt mehrere Verarbeitungsalgorithmen, die zu minimalen CPU-Last und geringen Latenz für flüssige, verzögerungsfreie Grafik führen
- **ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT:** Fügen Sie mit dem USB-A/C Adapter fast jedem Laptop zwei Bildschirme hinzu. Nutzen Sie zwei erweiterte Displays auf Apple M1/M2/M3 MacBook, die von Haus aus nicht in der Lage sind, mehr als 1 externen Bildschirm zu steuern
- **SPEZIFIKATIONEN:** Duale HDMI Videoausgänge mit 1x 4K 30Hz & 1x 1080p; Dieser USB HDMI Dual Monitor Adapter nutzt eine USB 3.0/3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Verbindung oder höher; 2ch HDMI Audio; USB Busbetrieben, kein Netzteil nötig; 11 cm integriertes Kabel
- **EXTERNER VIDEO GRAFIK ADAPTER:** Zusätzliche Bildschirme, an einem Laptop oder Dock wo keine zusätzlichen Video Ports verfügbar sind; zwei externe Monitore und Laptop Bildschirm; ideal für Produktivitätsanwendungen im Büro, nicht optimal für Spiele
- **KOMPATIBILITÄT:** USB zu Dual HDMI Adapter ist Windows, macOS und Chrome OS V98+(Stable Channel) kompatibel; Auto-Treiberinstallation in Windows und Chrome OS; Treiberdownload für macOS erforderlich; Kompatibel mit USB 3.0, USB-C, USB4, Thunderbolt 3 und 4

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

AV-Eingang

USB-C

USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)

Ports	2
AV-Ausgang	HDMI - 1.4
USB-Passthrough	Nein
Arbeitsspeicher	8Gb DDR3
Chipset-ID	Silicon Motion - SM768

Leistung

Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 bei 30 Hz
Unterstützte Auflösungen	Output 1: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720 Output 2: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280x720 Other lower resolutions may be supported
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI - 2 Channel Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)
Steckverbinder B	2 - HDMI (19-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 macOS Mojave (10.14)
------------------------------	--

macOS Catalina (10.15)

macOS Big Sur (11.0)

macOS Monterey (12.0)

macOS Ventura (13.0)

macOS Sonoma (14.0)

Chrome OS

Spezielle
Hinweise/Anforderungen

System- und
Kabelanforderungen

Für macOS ist eine manuelle Installation der Treiber
nötig

Hinweis

Dieses Gerät ist HDCP konform und kann keine
kopiergeschützten Inhalte wiedergeben.

Anzeiger

LED-Anzeiger

1 - Stromversorgung (Blau)

Strom

Stromversorgung

Busgespeist

Umgebungsbeding
ungen

Betriebstemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Lagertemperatur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Feuchtigkeit

10% to 95% RH

Physische
Eigenschaften

Farbe

Grau

Gehäusotyp

Kunststoff

Kabellänge

4.3 in [11 cm]

Produktlänge

10.8 in [27.5 cm]

Produktbreite

2.0 in [5.0 cm]

Produkthöhe

0.6 in [1.5 cm]

Produktgewicht 3.0 oz [86.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.8 in [17.2 cm]
Paketbreite	5.6 in [14.3 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.7 oz [162.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-A/USB-C auf zweimal HDMI Adapter
	1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.