SFP+モジュール／Brocade製品10G-SFPP-BXD互換／10GBASE-BX-D準拠 BiDi光トランシーバ／1330nmTx 1270nmRx／DDM

製品ID: 10G-SFPP-BXD-ST

10G-SFPP-BXD-STは、StarTech.com製10G-SFPP-BXU-STとペアリングするBrocade製10G-SFPP-BXD互換のダウンストリーム対応SFP+トランシーバモジュールです。10GBASE-BXとMSAに準拠するスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。最大 10km の距離に対応し、光ファイバケーブルで安定した 10GbE 接続機能を提供します。

技術仕様:

・波長: 1330nm Tx / 1270nm Rx

・最大データ転送レート: 10Gbps

・タイプ: シングルモード

・接続タイプ: LCコネクタ

・最大転送距離: 10km

・MTBF: 646,156,559時間

・消費電力: 1.3W以下

・デジタル診断モニタリング（DDM）: 対応

この
SFP+モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性

用途

製品の特長

.

Brocade製10G-SFPP-BXDと100%互換：Brocade製スイッチ／ルーターでの使用を想定。安定した10GbE接続機能を提供する一芯光ファイバー双方向SFP+

.

既存インフラの帯域を増強：2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM（波長分割多重方式）対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ

· 技術仕様：10GBASE-BX-D | 10Gbps | 10G 双方向ダウンストリーム | シングルモード（SMF）| LCコネクタ | 1330nmTx/1270nmRx | デジタル診断モニタリング（DDM）| 最大転送距離 10km

.

メーカーホスト互換性を検証：Brocade製スイッチ／ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告

.

ライフタイム保証：モジュール本体をライフタイム保証（スイッチのライフタイムは対象外）。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	Compatible Brand	Brocade
	業界標準	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX
性能		
	最大データ転送速度	10.00 Gbps
	最大伝達距離	10 km
	ファイバタイプ	シングル モード
	波長	1330 nm（Tx）／1270 nm（Rx）
	ファイバ動作モード	全二重（フルデュプレックス）
	DDM	あり
	互換性のあるネットワーク	10 Gbps
	MTBF	646,156,559 hours
	消費電力(W)	< 1.3W

物理的特徴		
	製品縦	1.4 cm [0.5 in]
	製品横	5.8 cm [2.3 in]
	製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
	製品重量	24 g [0.8 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ縦	11.2 cm [4.4 in]
	パッケージ横	9.2 cm [3.6 in]
	パッケージ高さ	3.2 cm [1.3 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	54.0 g [1.9 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - SFP+ トランシーバー

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。