

Brocade 10G-SFPP-SR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-SR

Produkt-ID: 10G-SFPP-SR-ST



Der 10G-SFPP-SR-ST ist ein Brocade 10G-SFPP-SR-STkompatibles Glasfaser SFP+-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Brocade® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 10GBASE-SR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 200m.

Technische Spezifikationen:

- Wellenlänge: 850nm
- Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
- Typ: Multimode
- Anschlusstyp: LC Anschluss
- Max. Übertragungsentfernung: 200m
- MTBF: 498.745.585 Stunden
- Stromverbrauch: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses SFP+ Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- 100 % KOMPATIBEL MIT BROCADE 10G-SFP-SR: Entwickelt, programmiert und getestet für den Einsatz mit kompatiblen Brocade Switches und Routern, um zuverlässige 10GbE Konnektivität zu gewährleisten
- TECHNISCHE DATEN: 10GBASE-SR | 10 Gbps | Multi Mode | LC | 850nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Entfernungen bis zu 200 m
- PROGRAMMIERT UND FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET: Hot Swap fähig in Brocade Routern und Switches. DDM Unterstützung meldet den Status des Transceivers an die meisten SNMP Netzwerk Management Tools
- FUNKTIONIERT MIT MSA KONFORMEN SWITCHES: Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung

Allgemein

UPC	065030885553
Paketmenge	1
Warranty	Lifetime

Strom

Power Consumption	< 1W
-------------------	------

Physische Eigenschaften & Umgebung

Product Length	0.5 in [13.9 mm]
Product Width	2.3 in [58.4 mm]

Product Height 0.5 in [12.6 mm]

Weight of Product 0.7 oz [20 g]

Leistung

Maximale Datenübertragungsrate 10.00 Gbps

Maximale Übertragungsdistanz 200m [656ft]

Fasertyp Multi Mode

Wellenlänge 850nm

Faserbetriebsart Full-Duplex

Unterstützung für digitale Diagnoseüberwachung Ja

Kompatible Netzwerke 10 Gbps

MTBF 498,745,585 hours

Hardware

Compatible Brand Brocade

Betriebstemperatur 10G-SFP+SR

Industriestandards IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Verpackung & Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten 1 - SFP+-Transceiver

Package Width 4.4 in [113 mm]

Package Depth 3.6 in [91 mm]

Package Height 1.3 in [33 mm]

Shipping (Package) Weight 1.7 oz [48 g]

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.