

Módulo Transceptor SFP+ Compatible con 10G-SFPP-SR de Brocade - 10GBASE-SR - de Fibra Óptica Multimodo (MMF) de 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit 10Gb - LC 200m - 850nm - DDM

ID del Producto: 10G-SFPP-SR-ST



El modelo 10G-SFPP-SR-ST es un módulo transceptor SFP+ por fibra óptica compatible con el modelo 10G-SFPP-SR de Brocade diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Brocade®. Ofrece conectividad fiable a 10 GbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 10GBASE-SR, a una distancia máxima de hasta 200 m.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 850 nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 10 Gbps
- Tipo: multimodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 200 m
- MTBF: 498.745.585 horas
- Consumo energético: < 1,0 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON BROCADE 10G-SFPP-SR:** Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores Brocade compatibles, para conectividad 10GbE fiable
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 10GBASE-SR | 10Gbps | Multimodo | Conector LC | 850nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 200 m
- **PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN:** Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Brocade; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General

UPC	065030885553
Cantidad por Paquete	1
Garantía	Lifetime

Alimentación

Consumo de Energía	< 1W
--------------------	------

Características Físicas y Ambientales

Longitud del Producto	0.5 in [13.9 mm]
Ancho del Producto	2.3 in [58.4 mm]

Altura del Producto	0.5 in [12.6 mm]
Peso del Producto	0.7 oz [20 g]

Rendimiento

Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	10 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	200m [656ft]
Tipo de Fibra	Multi Mode
Longitud de Onda	850nm
Modo de Funcionamiento de la Fibra	Full-Duplex
Compatibilidad con Monitorización Digital de Diagnósticos (DDM)	Sí
Redes Compatibles	10 Gbps
MTBF	498,745,585 hours

Hardware

Marcas Compatibles	Brocade
Número de Referencia del Fabricante	10G-SFPP-SR
Estándares de la Industria	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Embalaje y Contenido de la Caja

Incluido en el Paquete	1 - Transceptor SFP+
Ancho del Paquete	4.4 in [113 mm]
Profundidad del Paquete	3.6 in [91 mm]
Altura del Paquete	1.3 in [33 mm]

Peso de Envío
(Paquete)

1.7 oz [48 g]

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.