

TV Rollwagen/Ständer mit Rollen, TV 60-100 Zoll/100kg, Handkurbel Höhenverstellung, Mobile TV Halterung/TV VESA Standfuß/Mobiler Fernsehständer

Produkt-ID: 1110C-MOBILE-TV-CART



Dieser höhenverstellbare, mobile TV-Rollständer schafft ein mobiles Medienzentrum, das 60 bis 100 Zoll Fernseher und bis 100kg tragen kann. Große Räder ermöglichen es Benutzern, die montierte AV-Ausrüstung mühelos durch ein Büro, ein Klassenzimmer oder eine Messehalle zu bewegen.

Mit der Handkurbel kann der Benutzer die Höhe des Fernsehers ohne Werkzeug von 1200 bis 1650mm einstellen und so unterschiedlichen Sehbedürfnissen gerecht werden. Die Höhenverstellung ist auch bei bereits montiertem Fernseher möglich, und die Höhenanzeigen an der Säulenrückseite ermöglichen eine präzise Einstellung. Die Handkurbel kann entfernt oder verriegelt werden, um Manipulationen zu verhindern.

Der Bildschirm kann um $+5^{\circ}$ / -10° geneigt werden, um den Blickwinkel zu verbessern oder die Blendung durch Deckenleuchten oder Fenster zu reduzieren und so optimalen Sehkomfort zu bieten.

Für eine bessere Mobilität und Personalisierung verfügt dieser mobile Ständer über zwei unabhängig voneinander höhenverstellbare Medienablagen unter dem Display, die jeweils bis zu 5kg tragen können. Die Webcam-Ablage oben auf dem Display kann bis zu 2366mm vom Boden angehoben werden.

Die Aluminium- und Stahlkonstruktion des robusten TV-Ständers eignet sich ideal für den gewerblichen Einsatz in Umgebungen mit mehreren Benutzern und häufigem Wechsel zwischen verschiedenen Bereichen. Handgriffe an der Rückseite der Säulen in Kombination mit den 10cm Rollen ermöglichen einen reibungslosen Ortswechsel. Sobald der Ständer an seinem Platz steht, können alle Räder blockiert werden. Grundmaße 1138 mm x 700 mm.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **ROLLENDER FERNSEHSTÄNDER:** Mobiler, robuster TV-Ständer aus Aluminium mit Rollen für 60 bis 100 Zoll große Bildschirme und bis zu 100kg Gewicht; 10cm große, blockierbare Rollen; Säulenn Handgriffe; Stabiler Stahlsockel (1138mmx700mm) als Kippschutz
- **HÖHENVERSTELLBAR:** Die mobile TV-Halterung ist höhenverstellbar, auch wenn ein Fernseher montiert ist; Nutzen Sie die Handkurbel, um die Höhe in einem Bereich von 1200 bis 1650mm vom Boden bis zur Mitte des Bildschirms einzustellen; Präzise Höhenanzeigen
- **REGAL FÜR AUSTRÜSTUNG:** Enthält zwei Regalböden, die unabhängig vom Display höhenverstellbar sind; jedes Regal trägt 5kg; Webcam-Regal kann bis zu 2366mm erhöht werden, wobei das untere Medienregal bis zu 900mm vom Boden erhöht werden kann
- **KOMPATIBILITÄT:** Der vielseitige TV-Wagen unterstützt Flachbildfernseher, gebogene Fernseher und intelligente oder interaktive Displays mit kompatiblen VESA-Mustern von 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400 und 1000x600
- **MOBILER PRÄSENTATIONSWAGEN:** Silberner TV-Rollwagen, der einen großen Bildschirm samt Zubehör in Büros, auf Messen und in Schulungsräumen trägt; integriertes Kabelmanagement sorgt für Ordnung bei der Installation und ermöglicht eine nahtlose Mobilität

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Kabelmanagement	Ja
Inklusive Werkzeuge	Ja
Rollen	Mitgeliefert
Anzahl der unterstützten Displays	1
Orientierung	Horizontal
Montageoptionen	Mobiler Wagen
VESA-Lochmuster	200x200 mm
	300x200 mm

300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
1000x600 mm

Leistung

Tragkraft der Arbeitsfläche	176.5 oz [5000 g]
Minimale Bildschirmgröße	60"
Maximale Bildschirmgröße	100"
Geeignet für Curved Display	Ja
Video-Wand	Nein
Höhenverstellung	Ja
Minimale Höhe	47.2 in [1200 mm]
Maximale Höhe	65.0 in [1650 mm]
Neigung	+ 5° / - 10°
Diebstahlsicherung	Nein

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Baumaterial	Aluminum, Steel, and Plastic
Produktlänge	4.1 ft [1.2 m]
Produktbreite	29.7 in [75.5 cm]

Produkthöhe	7.8 ft [2.4 m]
Produktgewicht	84.1 lb [38.2 kg]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
Paketlänge	22.6 in [57.5 cm]
Paketbreite	3.9 ft [1.2 m]
Pakethöhe	9.5 in [24.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	90.0 lb [40.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Basis
	1 - Linker Standfuß
	1 - Rechter Standfuß
	1 - Linke Beinabdeckung
	1 - Rechte Beinabdeckung
	1 - Universal Platte
	2 - Universal Platte Endkappen
	2 - Handgriffe
	4 - Rollen
	1 - Linke Säule
	1 - Rechte Säule
	1 - Handkurbel
	1 - TV-Halterung, rechts
	1 - TV-Halterung, links

- 2 - Obere Säulenabdeckung
- 1 - Kameraregal
- 1 - Fachboden #1
- 1 - Fachboden #2
- 1 - Kamera-Ablageplatte
- 1 - Verbindungsleiste
- 1 - M5 x 40mm Schrauben
- 4 - M6 x 25mm Schrauben
- 3 - M4 x 6mm Schrauben
- 2 - M4 x 6mm Schrauben
- 4 - M6 x 14 mm Schrauben
- 12 - M8 x 25 mm Schrauben
- 12 - M6 x 8mm Schrauben
- 4 - M5 x 14 mm Schrauben
- 4 - M6 x 14 mm Schrauben
- 4 - M6 x 30 mm Schrauben
- 4 - M8 x 30 mm Schrauben
- 4 - M8 x 50 mm Schrauben
- 4 - Unterlegscheiben
- 8 - Kleine Abstandshalter (15mm x 8mm x 5)
- 8 - Große Abstandshalter (15mm x 8mm x 15)
- 1 - 5mm Inbusschlüssel
- 1 - 19mm Schraubenschlüssel
- 8 - Selbstklebende Kabelmanagement-Clips

1 - Handbuch

Garantieinformatio
nen

Warranty

5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.