

USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI DVI VGA Adapter, bis zu 4K 60Hz, Aluminium, Multiport Bildschirmadapter, Thunderbolt 3 & 4 kompatibel, USB Typ-C Reiseadapter

Produkt-ID: 118-USBC-HDMI-VGADVI



Dieser USB-C™ Multiport Video Adapter bietet eine dauerhafte und tragbare Lösung für die Verbindung Ihres USB Typ-C Geräts mit einem HDMI, DVI oder VGA Bildschirm.

Der HDMI 2.0b Ausgang unterstützt Auflösungen bis zu 4K 60 Hz und HDR, während der VGA Ausgang bis zu 1920x1200 bei 60 Hz und der DVI-I-Ausgang bis zu 1080p bei 60 Hz unterstützt. Alle Ausgänge sind kompatibel mit älteren Bildschirmen, die eine niedrigere Auflösung unterstützen. Der Adapter unterstützt zwei gespiegelte Bildschirme mit 1080p, wenn entweder VGA und HDMI oder VGA und DVI-I Monitor Konfigurationen verwendet werden.

Mit einem USB Typ-C Multiport Video Adapter müssen Sie nicht mehr verschiedene Adapter mit sich tragen. Verbinden Sie ein USB-C DisplayPort Alt Mode Gerät mit praktisch jedem Bildschirm. Dank des dauerhaften Aluminiumgehäuses kann der Adapter in einer Reisetasche zwischen Büro, Zuhause, Gemeinschaftsräumen und auf Geschäftsreisen getragen werden.

Der USB Typ-C Display Adapter ist kompatibel mit USB-C DisplayPort Alt Mode, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 Laptops, Ultrabooks, Chromebooks und MacBooks. Die Plug-and-Play Fähigkeit (PnP) ermöglicht eine schnelle Verbindung mit Geräten unter Windows, macOS, iPadOS, chromeOS oder Linux. Die VGA und DVI Ausgänge sind mit schraubbaren Kabeln kompatibel, um eine sichere Verbindung mit Bildschirmen und Projektoren zu gewährleisten. Das 30 cm lange Kabel sorgt für Flexibilität bei der Einrichtung und eine geringere Belastung von Anschlüssen und Steckern.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Mit diesem Adapter in Ihrem Reisegepäck können Sie nahezu jeden Bildschirm anschließen
- Verbinden Sie Ihr USB-C Gerät mit einem HDMI, VGA oder DVI Bildschirm im Büro, Heimbüro, in Gemeinschaftsräumen oder auf Geschäftsreisen
- Verbinden Sie einen zweiten VGA, DVI oder HDMI Monitor mit Ihrem MacBook

Merkmale

- **USB-C EINZELMONITOR ADAPTER:** USB-C DP Alt-Mode auf HDMI 2.0b (4K 60Hz, 7.1ch Audio, HDR, HDCP 2.2), VGA (1920x1200 60Hz) oder DVI-I (1080p 60Hz, HDCP 1.4); Dieser USB-C Adapter unterstützt zwei gespiegelte Bildschirme für VGA & HDMI oder VGA & DVI-I
- **4K 60Hz AUFLÖSUNG:** Der HDMI Ausgang des USB-C Video Adapters unterstützt 4K 60Hz und Ultra Wide Screen Auflösungen bis zu 3840x1080p 60Hz; Kompatibel mit niedrigeren Auflösungen; Arbeitet mit Monitore von Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony
- **UMFASSENDE HOST KOMPATIBILITÄT:** Kompatibel mit USB-C, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 Laptops, Ultrabooks und Chromebooks von HP, Dell, Surface, Lenovo, MacBooks (Intel und M1 Chip) | Der USB-C Video Adapter arbeitet unter Windows, macOS und Linux
- **ROBUST & TRAGBAR:** Der robuste USB-C Multiport Adapter aus Aluminium mit kleinem Formfaktor ist für den einfachen Transport in einer Laptoptasche entworfen; der USB-C Adapter ist tragbar für den Einsatz unterwegs im Büro, zu Hause und auf Geschäftsreisen
- **EINFACH ZU BENUTZEN:** Plug-and-Play Installation (PnP), keine Software oder Treiber erforderlich; 30 cm langes Kabel für Flexibilität; der USB-C Adapter ist kompatibel mit schraubbaren Kabeln für eine Verbindung mit VGA/DVI Monitoren und Projektoren

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang USB-C

AV-Ausgang VGA

DVI-I (Digital Only) - Dual-Link

		HDMI
	Chipset-ID	ITE - IT6224FN
<hr/>		
Leistung		
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 @ 60 Hz (VGA)
	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI) 1920 x 1200 @ 60 Hz (DVI)
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	VGA - No Audio Support DVI - No Audio Support HDMI - 7.1 Channel Audio
<hr/>		
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) 1 - 29 pin DVI-I (Dual Link) Female 1 - HDMI
<hr/>		
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Keine Treiber oder Software erforderlich
<hr/>		
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Dieser Adapter unterstützt weder MST noch doppelte erweiterte Bildschirme Unterstützung für zwei gespiegelte Bildschirme nur mit Kombinationen von VGA & HDMI oder VGA & DVI-I
<hr/>		
Strom		
	Stromversorgung	Busgespeist
	Eingangsspannung	5V DC

Ausgangsspannung 5 DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 45 (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10 to 70 (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10% ~ 85 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Grau
Kabellänge	11.8 in [300 mm]
Produktlänge	3.3 in [8.5 cm]
Produktbreite	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.4 cm]
Produktgewicht	2.6 oz [75.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.6 in [14.2 cm]
Paketbreite	6.9 in [17.5 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.5 oz [127.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C Multiport Video Adapter
--------------------	-----------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.