

FireWire800 – FireWire400 ケーブル 1.8m IEEE1394b(オス) – IEEE1394b(オス)

製品ID: 1394_96_6



IEEE 1394b FireWire 800ケーブル(1.8m)。FireWire 9ピンとFireWire 6ピンオスコネクタがついています。高品質材料とIEEE-1394定格のワイヤを使用して製造されており、最適なパフォーマンスと信頼性を提供します。

最大で800Mbpsのデータ転送速度に対応するFireWire 800(IEEE 1394b)技術は、巨大ファイルの転送時(例:DVビデオカメラからコンピュータへの動画転送など)に高速リンクを提供し、転送時間を短縮します。

この高品質FireWire 800(9ピン – 6ピン)ケーブルは、すべての1394a & 1394b PC FireWire(400/800)、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスと互換性があります。

認証、レポート、互換性



用途

マストレージ、デジタルビデオ(DV)、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームエンターテイメントその他ネットワーク製品に最適

- ・複数のFireWireデバイスを一緒に接続

製品の特長

- ・最大63件のfirewireデバイスのデージーチェーン接続をサポート
- ・1394a & 1394b規格に準拠

- ・最大で800Mbps/秒の高速データ転送
- ・ホットプラグ対応、コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能
- ・高品質シールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護
- ・ツイストペア構造
- ・1394a & 1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスの全てに対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
業界標準	IEEE 1394a、1394b

コネクタ

コネクタA	1 – FireWire 800 (IEEE 1394b) [9ピン]
コネクタB	1 – FireWire 400 (IEEE 1394a) [6ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
製品縦	1.8 m [6.0 ft]
製品横	1.3 cm [0.5 in]
製品高さ	9.0 mm [0.4 in]
製品重量	106.7 g [3.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	19.9 cm [7.8 in]
パッケージ横	1.7 cm [0.7 in]
パッケージ高さ	21.1 cm [8.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	107.7 g [3.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 1.8m IEEE-1394 FireWireケーブル 9-6 オス/オス
---------	---

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。