

Filtre de Confidentialité Magnétique pour Ordinateur Portable 14 Pouces 16:9, Filtre Réversible, Protecteur d'Écran, Angle de Vision 60 Degrés (+/- 30 degrés), Protection contre la Lumière Bleue, TAA

Nº de produit: 14LM-PRIVACY-SCREEN



Ce filtre de confidentialité magnétique pour ordinateur portable présente un design universel et est compatible avec les ordinateurs portables de 14" au format 16:9. Il masque efficacement les informations sensibles à l'écran, garantissant que le centre et les bords extérieurs de l'écran sont protégés contre les regards indiscrets.

Ce filtre de confidentialité conforme TAA est une solution pratique et économique pour protéger les données confidentielles sur un écran d'ordinateur portable de 14 pouces. Le bouclier de sécurité masque les côtés de l'écran tout en offrant un angle de vision clair de +/-30 degrés depuis le centre, pour une zone visible totale de 60 degrés.

Le filtre de confidentialité est réversible, avec un côté mat anti-reflet pour les environnements sujets aux reflets et un côté brillant qui aide à conserver la vivacité des couleurs.

Utilisez les bandes adhésives métalliques pour installer le filtre de confidentialité sur le cadre. Retirez rapidement le filtre lorsque vous partagez du contenu ou passez entre les côtés mat ou brillant. Le design universel comporte une grande découpe qui n'interfère pas avec la caméra intégrée ou les capteurs autour de l'écran.

Réduisez la fatigue oculaire et améliorez le confort visuel avec ce filtre de confidentialité qui réduit la lumière bleue. Il bloque jusqu'à 51 % de la lumière bleue émise par l'écran dans la plage de longueurs d'onde de 380 nm à 480 nm.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- **PROTÉGEZ LES DONNÉES VISUELLES SENSIBLES** : Le filtre est doté de la technologie Microlouver qui masque l'écran de votre PC lorsqu'il est regardé sur les côtés, empêchant les regards indiscrets; Angle de vision de 60° (+/- 30° par rapport au centre); TAA
- **POUR LES PC DE 14 POUCES** : Conception adaptée à la plupart des PC portables dotés d'un écran de 14 pouces et d'un rapport d'aspect 16:9; Dimensions de 31.3x18.3x0.04cm; Le filtre n'interfère pas avec la caméra ou les capteurs situés autour de l'écran
- **RÉDUIRE LA FATIGUE OCULAIRE** : Le filtre bloque jusqu'à 51 % de la lumière bleue (spectre de 380 à 480 nm), améliorant ainsi le confort visuel lors d'une utilisation prolongée; Transmittance lumineuse de 65 % pour une meilleure lisibilité de l'écran
- **APPLICATION RAPIDE** : Installez les bandes métalliques sur le cadre du PC pour fixer instantanément le filtre; Retirez facilement le filtre pour partager du contenu ou passer du côté mat au côté brillant; Épaisseur combinée des bandes magnétiques : 1,1 mm
- **FACES MATES OU BRILLANTES** : La protection de la vie privée comporte une face mate antireflet pour les environnements sujets à l'éblouissement et une face brillante qui permet de conserver l'éclat des couleurs

---

#### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Orientation	Horizontal
Format d'image	16:9

---

#### Performance

Taille maximale de l'écran	14"
Convient aux Écrans Incurvés	Non
Fits UltraWide Displays	Non

---

#### Caractéristiques

**physiques**

Couleur	Noir
Type de boîtier	PET
Longueur du produit	12.3 in [31.3 cm]
Largeur du produit	7.2 in [18.4 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.4 mm]
Poids du produit	0.2 oz [5.0 g]

---

**Informations d'emballage**

Longueur du Paquet	10.2 in [25.8 cm]
Largeur du Colis	5.8 in [14.8 cm]
Hauteur du Paquet	0.3 in [8.0 mm]
Poids brut	7.1 oz [202.0 g]

---

**Contenu du paquet**

Inclus dans le paquet	1 - Filtre de Confidentialité Magnétique
	1 - Chiffon d'Essuyage
	1 - Jeu de Bandes Métalliques
	1 - Manchon de Protection
	1 - Documentation Produit

---

**Informations de garantie**

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

