

## Estante para AV Flotante de Montaje en Pared - Ajustable en Altura - para Debajo del TV - Estante de Vidrio Templado Negro - Repisa Flotante de Vidrio

ID del Producto: 1B-WALL-MOUNT-SHELF



El soporte AV flotante para montaje en pared cuenta con un estante de cristal templado negro de 5 mm de grosor, que proporciona una superficie sin obstáculos ideal para organizar los componentes AV debajo o encima de un televisor o pantalla.

El soporte se monta en un solo montante de pared o en un muro de hormigón, con toda la tornillería necesaria para su instalación en un montante de madera o en un muro de hormigón, así como una guía de instalación rápida, incluida.

El estante es ajustable en altura a lo largo del soporte de pared de 161mm, lo que permite la personalización para acomodar varios tamaños y configuraciones de equipos AV, como equipos de videoconferencia o un receptor AV.

Sopportada por un soporte de acero, la estantería puede soportar hasta 7kg. El soporte de pared de aluminio es robusto pero ligero para facilitar la instalación, mientras que el estante de cristal templado es más resistente a los araÑazos y roturas que el cristal tradicional.

Los recortes a lo largo de cada lado del soporte de pared y los orificios ciegos pretrouquelados en las tapas superior e inferior ofrecen opciones adicionales para la colocación de los cables.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Organizar el equipo audiovisual bajo un televisor o una pantalla en una sala de juntas o un despacho

## Características

- **ESTANTE AV FLOTANTE DE PARED:** Estante de cristal templado negro de 5mm de grosor (36x25cm) con una superficie sin obstáculos ideal para organizar los componentes AV debajo o encima de un televisor en una sala de juntas o una oficina
- **AJUSTABLE EN ALTURA:** El estante es ajustable en altura a lo largo del soporte de pared de 161mm, lo que permite personalizar la altura del estante a la configuración específica y acomodar diversos tamaños y configuraciones de equipos audiovisuales
- **DISEÑO DURADERO:** Apoyado en un soporte de acero, el estante soporta hasta 7kg - El soporte de pared de aluminio es robusto y ligero para facilitar la instalación - El cristal templado es más resistente a los araÑazos y a hacerse añicos
- **INSTALACIÓN:** Monte el soporte en un único montante de pared o en un muro de hormigón (se incluyen tornillos para madera y anclajes para hormigón) - Todos los herrajes para la instalación y una guía de instalación rápida están incluidos en la caja
- **GESTIÓN DE CABLES:** Recortes a lo largo de cada lado del soporte de montaje en pared, permiten una colocación óptima del cableado - Los orificios ciegos pretrouquelados en las tapas proporcionan opciones adicionales de administración de cables

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	Sí
Opciones de Montaje	Montaje en pared

---

### Rendimiento

Capacidad de Carga de 15.4 lb [7 kg]  
la Superficie de Trabajo

Ajuste de la altura Sí

---

### Características Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Aluminum, Steel, and Plastic

Longitud del Producto 14.2 in [36.0 cm]

Ancho del Producto	9.8 in [25.0 cm]
Altura del Producto	8.5 in [21.7 cm]
Peso del Producto	3.1 lb [1.4 kg]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	11.0 in [28.0 cm]
Ancho de la Caja	16.3 in [41.4 cm]
Altura de la Caja	2.7 in [6.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.5 lb [2.0 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Estante de Vidrio
	1 - Brackets de Soporte
	1 - Bracket de Pared
	2 - Cubiertas Laterales
	2 - Tornillos M4x6mm
	2 - Tornillos M5x14mm
	4 - Tornillos M6 x 8mm
	3 - Tornillos de Montaje en Pared
	3 - Anclajes de Pared
	2 - Tapas
	1 - Placa de Montaje, Grande
	1 - Placa de Montaje, Pequeña
	1 - Guía Rápida de Inicio

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty

2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

