

## Étagère AV Murale Flottante, Support à Hauteur Ajustable pour Sous Télévision, Support Mural pour TV, Organiser l'Équipement A/V sur l'Étagère en Verre Trempé Noir

Nº de produit: 1B-WALL-MOUNT-SHELF



La tablette murale flottante pour AV dispose d'une étagère en verre trempé noir de 5 mm d'épaisseur, offrant une surface dégagée idéale pour organiser les composants AV sous ou au-dessus d'un téléviseur ou d'un écran.

Le support de la tablette se fixe à un seul montant de mur ou à un mur en béton, avec tout le matériel nécessaire pour l'installation sur un montant en bois ou un mur en béton, ainsi qu'un guide d'installation rapide, inclus.

La tablette est réglable en hauteur le long du support mural de 161mm, permettant une personnalisation pour s'adapter à différentes tailles et configurations d'équipements AV, tels que les équipements de vidéoconférence ou un récepteur AV.

Soutenue par un support en acier, la tablette peut supporter jusqu'à 7 kg. Le support mural en aluminium est robuste mais léger pour une installation plus facile, tandis que l'étagère en verre trempé est plus résistante aux rayures et aux éclats que le verre traditionnel.

Des découpes le long de chaque côté du support mural et des prédécoupes sur les capuchons supérieur et inférieur offrent des options supplémentaires pour le positionnement des câbles.

### Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Organiser l'équipement audiovisuel sous un téléviseur ou un écran dans une salle de conférence ou

un bureau

## Spécifications techniques

- **ETAGER AVANT DE FIXATION MURALE** : Etagère en verre trempé noir de 5mm d'épaisseur (36x25cm), idéale pour organiser les composants AV (par exemple, les appareils de vidéoconférence) sous ou au-dessus d'un téléviseur dans une salle de réunion ou un bureau
- **HAUTEUR RÉGLABLE** : L'étagère est réglable en hauteur grâce au support de fixation murale de 161mm, ce qui permet d'adapter la hauteur de l'étagère à la configuration spécifique et de s'adapter à différentes tailles et configurations d'équipement
- **CONCEPTION DURABLE** : Soutenue par un support en acier, l'étagère peut supporter jusqu'à 7 kg; Le support mural en aluminium est robuste et léger pour une installation plus facile; Le verre trempé est plus résistant aux rayures et aux éclats
- **INSTALLATION** : Montez le support de l'étagère sur un simple montant mural ou sur un mur en béton (vis à bois et chevilles à béton incluses); Tout le matériel nécessaire à l'installation et un guide d'installation rapide sont inclus dans la boîte
- **GESTION DES CÂBLES** : Découpe de chaque côté du support de fixation murale, permettant un positionnement optimal des câbles; Les débouchures pré-rainurées sur les capuchons supérieurs et inférieurs offrent des options supplémentaires de gestion des câbles

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Oui
Gestion de câbles	Oui
Options de fixation	Support mural

---

### Performance

Capacité de Charge de la Surface de Travail	15.4 lb [7 kg]
Réglage de la hauteur	Oui

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Longueur du produit	14.2 in [36.0 cm]

---

Largeur du produit	9.8 in [25.0 cm]
Hauteur du produit	8.5 in [21.7 cm]
Poids du produit	3.1 lb [1.4 kg]

---

Informations  
d'emballage

Longueur du Paquet	11.0 in [28.0 cm]
Largeur du Paquet	16.3 in [41.4 cm]
Hauteur du Paquet	2.7 in [6.9 cm]
Poids brut	4.5 lb [2.0 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Étagère en Verre
	1 - Supports de Fixation
	1 - Support Mural
	2 - Couvertures Latérales
	2 - Vis M4x6mm
	2 - Vis M5x14mm
	4 - Vis M6x8mm
	3 - Vis de Fixation Murale
	3 - Ancrages Muraux
	2 - Embouts
	1 - Plaque de Montage, Grande
	1 - Plaque de Montage, Petite
	1 - Guide de Démarrage Rapide

---

Informations de  
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

