

HDD/SSD用2.5インチ – 3.5インチ SATAハードドライブ変換ケース アルミ製

製品ID: 25SAT35HDD



2.5インチSATA ハードディスク(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチドライブに変換するハードドライブ アダプタケース。

本製品は、通常3.5インチドライブを使用するデスクトップPCケース、バックプレーン、ドッキングステーションなどで、2.5インチドライブを3.5インチドライブの代わりに使用できるアダプタケースです。このケースは、取り付けポイントやSATAコネクタの位置も含め、通常の3.5インチハードドライブと同じサイズになっています。

最大高さ12.5mm、大容量SATA 1.0/2.0/3.0ドライブに対応(1TBまでテスト済み)する本HDDアダプタは、ほぼすべての2.5インチSATAハードドライブまたはソリッドステートドライブと互換性があります。

認証、レポート、互換性



用途

- ・3.5インチハードドライブを同じサイズのSSDと交換
- ・デスクトップPC筐体、バックプレーン、ドッキングステーションなどの3.5インチ ハードドライブベイに2.5インチSATA HDD/SSDを設置
- ・使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップコンピュータで再利用。またはホットスワップ対応ストレージソリューションとして活用

製品の特長

- ・2.5インチ – 3.5インチ HDD変換ケース: 2.5インチ SATAハードドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチSATAドライブに変換するハードドライブ変換ケース

高い汎用性: 通常3.5インチドライブを使用するデバイスで、2.5インチドライブを3.5インチドライブの代わりに使用できるSATA変換アダプタケース

シンプルなデザイン: 標準的な3.5インチハードディスクドライブベイのマウントポイントやSATAコネクタに直接収まるように設計されたハードディスクドライブ変換ケース。ツールレスデザインにより、セットアップやドライブ交換が簡単

優れた互換性: 大容量SATA 1.0/2.0/3.0ドライブに対応する2.5 - 3.5インチハードドライブ変換アダプタケース。ドライブ高さ12.5mmまでの2.5in SATA HDDまたはSSDに対応

StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
インターフェース	SATA
ドライブ数	1
ドライブサイズ	2.5インチ - ドライブサイズ
ドライブタイプ	SATA
ドライブ実装	取り外し可能
2.5インチベイ数	1

性能

タイプおよび定格	SATA 3.0 (6 Gbps)
RAID	なし
最大ドライブ容量	1TB 7200 RPM HDDまでテスト済み
挿入評価	ドア: 500サイクル、NSSコネクタ: 50,000サイクル

コネクタ

ドライブコネクタ	1 - SATAデータ&電源 [7+15ピン]
ホストコネクタ	1 - SATAデータ&電源 [7+15ピン]

電源

入力電圧	5 VDC
出力電圧	5 VDC

環境条件

動作温度	5° C to 55° C (32° F to 131° F)
保存温度	5° C to 55° C (32° F to 131° F)
湿度	5% - 85% RH

物理的特徴

色	ブラック & シルバー
エンクロージャタイプ	アルミ、プラスチック
最大ドライブ高さ	12.5 mm [0.5 in]
製品縦	14.6 cm [5.7 in]
製品横	10.2 cm [4.0 in]
製品高さ	3.6 cm [1.4 in]
製品重量	260.0 g [9.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	11.3 cm [4.4 in]
パッケージ横	16.3 cm [6.4 in]
パッケージ高さ	3.8 cm [1.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	264.0 g [9.3 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2.5インチ - 3.5インチ SATA HDD/SSDケース
	1 - ネジキット
	1 - インストールガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。