PCホルダー／壁面設置用金具／耐荷重18kg／調整幅5～20cm／高耐久 ウォールマウント型 周辺機器 デスクトップパソコンケース スタンド

製品ID: 2NS-CPU-WALL-MOUNT



ウォールマウント型PCホルダー。IT従事者の要望に応えて設計され、オフィスワークステーションのセットアップに便利な省スペースソリューションです。厚さ2.5
mmのパウダーコートSPCC鋼板は、耐久性と強度に優れています。50～200mmで調整幅があり、しっかりとデスクトップPCを取り付けることができます（耐荷重18kg）。また、キーホールハンガーで簡単に設置できるので、スピーディーな展開が可能です。

デスクトップPCを壁面に固定すると、貴重なデスクスペースやフロアスペースが広くなり、作業スペース全体を効率的に使うことができます。このウォールマウント型PC収納ボックスは、コンクリート・木製間柱の壁面に対応しています。オプションとして、デスク脇にPCを固定することもできます。

オープン設計なので、ドライブベイ、ペリフェラルポート、配線へのアクセスが妨げられません。

調整ノブを使用して、ブラケットの幅を調整することができます。付属のスペーサーがPCケースにぴったりとフィットして傷などからの損傷を保護します。スペーサーは、50mmから200mmまで薄型パソコンを含むさまざまなPCサイズに対応します。

認証、レポート、互換性

TAA COMPLIANT

用途

製品の特長

.
デスクトップ用ウォールマウント：パウダーコーティングされた厚手のスチール製壁面設置型PCホルダー（耐荷重18kg）。ゴム製保護スペーサーがPCケースの損傷を防ぎ、しっかりと固定

.
工具なしの調整可能：ハンドノブを使って、50～200mmでブラケット幅を調整可能。様々なパソコンのサイズやUPSバッテリーバックアップ

などに対応するPCウォールマウント型CPUホルダー

.
安全設計：パソコンホルダーからPCの滑り落ちを防止する粘着シール付きフォームスペーサー付属。超薄型パソコンを収納する場合は、付属のプラスチック製スペーサーで調整

.
省スペース設計：タワー型パソコンを壁面に取り付けて、作業デスクやフロアスペースを有効活用できる壁掛型PC収納ボックス。コンクリートや木製間中の壁面に対応。デスク脇スペースへの設置も可能

.
デバイスへの簡単アクセス：ドライブベイ、周辺ポート、配線などに対するアクセスがスムーズなパソコン用壁掛け金具。キーホールハンガーを使用して素早く設置、取り外しが可能。取り付け金具付属

全般		
	UPC	065030899888
	パッケージ数量	1
	Warranty	5 Years
外形 & 環境仕様		
	色	ブラック
	材質	Steel
		Plastic
		Rubber
	製品長さ	23.9 cm [9.4 in]
	製品幅	22.0 cm [8.7 in]
	製品高さ	18.6 cm [7.3 in]
	製品重量	2.6 kg [5.7 lb]
性能		
	作業面の耐荷重	18 kg [39.7 lb]
ハードウェア		
	壁取り付け対応	あり
	フレームタイプ	Open Frame
	向き	Horizontal
	取り付けオプション	Wall-Mount
パッケージ & 同梱品		
	パッケージ内容	1 - ウォールマウントブラケット
		1 - スライドブラケット

	2 – 樹脂スペーサー
	2 – ゴム製粘着ストリップ
	8 – ゴム製粘着スペーサー
	4 – ゴム製粘着パッド
	2 – 壁面設置用ネジ
	2 – コンクリート壁面用アンカー
	2 – ハンドノブ
	1 – 取扱説明書
パッケージ幅	19.5 cm [7.7 in]
パッケージ奥行き	25 cm [9.8 in]
パッケージ高さ	15.5 cm [6.1 in]
出荷時(パッケージ)重量	3.0 kg [6.6 lb]

＊ 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。