

## Workstation Wandhalterung, VESA-Halterung für 32" Monitor (10kg), Schwenkbare Monitorhalterung mit Tastaturarm

Produkt-ID: 2PASTSC-WALL-MOUNT



Montieren Sie diesen Wandarbeitsplatz, um einen ergonomischen Steh-Sitz-Arbeitsplatz für Bereiche zu schaffen, in denen der Platz für einen herkömmlichen Schreibtisch nicht ausreicht. Er kann in Büros, Lagerräumen, Tierkliniken oder an anderen Orten mit begrenztem Platzangebot eingesetzt werden. Die federunterstützten Arme sind höhenverstellbar, um sie an verschiedene Benutzer anzupassen und eine ergonomische Haltung zu ermöglichen.

Mechanische Federn in den Monitor- und Tastaturarmen ermöglichen eine unabhängige, werkzeuglose Höhenverstellung um bis zu 31,5 cm per Knopfdruck. Für weitere Höheneinstellungen können die Arme entlang der Wandschiene (88 cm) verschoben werden.

Die VESA-Monitorhalterung kann einen Standard 27"- oder 32"-Ultrabreitbildmonitor mit einem Gewicht von bis zu 10 kg und einem VESA-Befestigungsmuster von 75x75 oder 100x100 aufnehmen. Die Monitorhalterung ist um +90 Grad / -20 Grad neigbar, um +/-90 Grad schwenkbar und um bis zu 360 Grad drehbar, um eine vertikale und horizontale Ausrichtung des Monitors zu ermöglichen.

Der Monitorarm erstreckt sich 61,3 cm von der Wand, während die Tastaturablage 85,3 cm von der Wand entfernt ist. Die Workstation verfügt über eine große Tastaturablage (44,9 x 20,7 cm) und eine ausziehbare Mausablage für Rechts- und Linkshänder (21,7 x 21,3 cm), die in die Tastaturablage ein- und ausgefahren werden kann. Die Mausablage und die Handgelenkstütze sind abnehmbar, so dass alle berührungsempfindlichen Oberflächen häufig gereinigt werden können.

Schaffen Sie zusätzlichen Platz, wenn der Arbeitsplatz nicht benutzt wird, indem Sie ihn bündig an die Wand drücken. Verwenden Sie die Klettverschlüsse, um die Tastatur in der Ablage zu befestigen, und verstauen Sie die Maus in der dafür vorgesehenen Halterung.

Optimieren Sie Ihren Arbeitsbereich, indem Sie das Desktop-Computergehäuse mit der mitgelieferten Halterung (Teil 2NS-CPU-WALL-MOUNT) unter der Tastaturablage an der Wand befestigen. Das offene Design der PC-Halterung ermöglicht den ungehinderten Zugriff auf Laufwerksschächte,

Peripherieanschlüsse und Verkabelung.

Die mitgelieferten Abstandshalter sorgen für einen passgenauen Sitz bei verschiedenen CPU-Tower-Größen von 50 bis 20 cm für die meisten Small Form Factor (SFF)-Computer.

Für eine saubere und ordentliche Einrichtung sollten Sie eine Kabelführungs Lösung für die Wand in Betracht ziehen, CBMWD3816 (separat erhältlich).

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

## Merkmale

- **WANDARBEITSPLATZ:** Ergonomischer, platzsparender Steharbeitsplatz mit PC-Wandhalterung; VESA Monitorhalterung (75x75/100x100) für bis zu 32" Bildschirme (10kg); voll bewegliche mechanische Federarme; Tastaturablage mit abnehmbarer Handgelenkstütze
- **VERSTAUBARER ARBEITSPLATZ:** Verstellbare Arme ermöglichen eine wandbündige Positionierung und haben ausziehbare Mausablage und eine klappbare Tastaturablage; für Lager, Büro, Klinik und kleine Räume; inkl. CPU/PC-Wandhalterung und Wand-Maushalterung
- **ANGLEBIGES DESIGN:** Aluminiumdruckguss Arme mit Federn, die Test mit 10.000 Zyklen bestanden haben und eine Garantie von 10 Jahren haben. Der robuste Tastaturarm wurde entwickelt, um Stöße beim Tippen zu reduzieren und kann bis zu 3,5 kg tragen
- **MONTAGEMÖGLICHKEITEN:** Computer/CPU-Stehpult an Trockenbauwand Metallprofil oder an Betonwand befestigen (Holzscrews und Betonanker inkl.); zur Platzersparnis nur die Federarme montieren; Armhöhe entlang der Wandschiene bis 88 cm einstellen
- **BEWEGUNGSBEREICH:** Monitorarm +90/-20 Grad; neigbar, +/-90 Grad; schwenkbar, 360 Grad; drehbar; Tastaturablage +90/-20 Grad; neigbar; vollbewegliche Arme mit Höhenbereich von 31,5 cm; Monitorarm ragt 61,3 cm und Tastaturablage 85,3 cm von der Wand ab

---

## Hardware

Garantiebestimmungen 10 Years

Wandmontierbar Ja

Kabelmanagement Ja

Inklusive Werkzeuge	Ja
Gelenk	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Wandmontage
Minimum Profile from Wall	0.0 in [0 mm]
VESA-Lochmuster	75x75 mm
	75x75 mm
	100x100 mm
	100x100 mm

---

#### Leistung

Gewichtskapazität	22.0 lb [10 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	7.7 lb [3.5 kg]
Maximale Bildschirmgröße	27"
	32" (16:9)
Geeignet für Curved Display	Nein
Fits UltraWide Displays	Ja
Höhenverstellung	Ja
Maximale Höhe	34.6 in [880 mm]
Minimum Arm Extension	3.8 in [97 mm]
Maximale Armlänge	24.1 in [613 mm]
Neigung	+90° / -20°
Keyboard Tray Tilt	+90° / -20°



Schwenkung/Drehung +90°/-90°

Displayrotation 360°

Diebstahlsicherung Nein

---

Spezielle  
Hinweise/Anforder  
ungen

Hinweis Der Portraitmodus wird für Ultrawide-Monitore  
(Seitenverhältnis 21:9) nicht unterstützt.

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe Schwarz

Baumaterial Aluminium und Stahl

Keyboard Tray Width 18.3 in [464 mm]

Keyboard Tray Depth 9.8 in [248 mm]

Produktlänge 21.6 in [54.8 cm]

Produktbreite 34.6 in [88.0 cm]

Produkthöhe 6.1 in [15.6 cm]

Produktgewicht 23.2 lb [10.5 kg]

---

Verpackungsinform  
ationen

Paketmenge 1

Paketlänge 20.0 in [50.8 cm]

Paketbreite 38.0 in [96.5 cm]

Pakethöhe 6.4 in [16.3 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 24.6 lb [11.2 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Federarm, Bildschirm

- 1 - Federarm, Tastaturablage
- 2 - Schwenkarme
- 2 - Montageplatte, Federarm
- 2 - Obere dekorative Abdeckungen
- 2 - Schwenkarmhalterungen
- 2 - Untere dekorative Abdeckungen
- 2 - Federarm-Pfosten
- 1 - Wandmontageschiene
- 1 - Wandmontageschiene Abdeckung
- 1 - Tastaturablage
- 1 - Maushalter
- 1 - Maus-Halter Klebepad
- 2 - Selbstklebende Klettbänder
- 1 - CPU-Halterung
- 1 - Schiebebügel, CPU-Halterung
- 2 - Selbstklebende Gummistreifen, CPU-Halterung
- 2 - Schrauben für Wandmontage, CPU-Halterung
- 2 - Kunststoffabstandshalter, CPU-Halterung
- 8 - Selbstklebende Gummiabstandshalter, CPU-Halterung
- 4 - Selbstklebende Gummipads, CPU-Halterung
- 2 - Betonwandanker, CPU-Halterung
- 2 - Drehknöpfe, CPU-Halterung
- 2 - 2,5 mm Sechskantschlüssel
- 2 - 5mm Inbusschlüssel

4 - Schrauben, M4 x 10 mm

4 - M4 x 6mm Schrauben, Sechskantschlüssel

2 - M4x6mm Schrauben, Kreuzschlitz

8 - M6 x 8mm Schrauben

4 - M6 x 18mm Schrauben

6 - M5 x 4mm Schrauben

12 - Betonverankerung

8 - Wandmontage Schrauben

6 - Wandbefestigungs-Schrauben

1 - 10-mm-Schraubenschlüssel

1 - Produktdokumentation

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty 10 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.