

12 HE Heavy Duty 2 Pfosten Open Frame Netzwerk Rack - 160 kg Tragkraft - 19" Freistehendes Desktop Rack für Computer, AV, Medien, IT Equipment

Produkt-ID: 2POSTRACK12



Dieses 2-Pfosten-Rack bietet auf dem Boden oder auf Ihrem Schreibtisch 12 Rackeinheiten für den Einbau EIA-310-D-konformer 19-Zoll-Einbaugeräte, z. B. Telekommunikations- und AV-Systeme. Mit dem Rack schaffen Sie eine robuste Aufbewahrungslösung mit einer Tragkraft von insgesamt 160 kg (350 lb.).

Diese kompakte 2-Pfosten-Aufstelllösung benötigt nur eine geringe Stellfläche und bietet außergewöhnliche Stabilität mit einer Tragkraft von insgesamt bis zu 160 kg (350 lb.). Das Rack passt zu nahezu jedem Umfeld und kann auf beliebigen Flächen aufgestellt werden, z. B. auf Ihrem Boden, Schreibtisch oder Tisch.

Um das Versandgewicht zu verringern, wird das 2-Pfosten-Server-Rack in einer flachen Verpackung geliefert, wodurch sich auch Ihre Versandkosten erheblich reduzieren. Für die komfortable Lagerung bis zu seinem späteren Einsatz ist das Rack effizient verpackt.

Um die Installation Ihrer Geräte zu vereinfachen, beinhaltet dieses Rack werkzeuglose Schnappmuttern, die sich nahtlos in die ausgestanzten Löcher des Racks einfügen. Die werkzeuglosen Schnappmuttern sind eine einfach zu installierende Alternative zu quadratischen Käfigmuttern, deren Installation durchaus mühsam sein kann.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Nutzen Sie dieses Gehäuse zur Unterbringung Ihrer AV-Geräte in einem Restaurant oder einer Bar, wo nur begrenzt Platz zur Verfügung steht
- Befestigen Sie die Apparatur Ihres Reparaturzentrums oder Ihrer Technikwerkstatt in dem Rack
- Bauen Sie die Gerätschaften von Audio-/Video-Schneideräumen oder Radio- und Fernsehstudios ein

Merkmale

- **2-POST 12U DESKTOP SERVER RACK:** Open frame rack provides a durable, open air housing for 19" rackmount servers/networking/AV/media equipment; Ideal for small home or office spaces without dedicated wiring closets
- **DESIGNED FOR EASY ACCESS:** This free standing desktop network rack is 24.1" (61.3cm) high with a compact profile, and is ideal for environments where frequent front & rear access to equipment like switches and routers is required
- **BUILT TO LAST:** The heavy-duty server rack features heavy gauge mounting rails to ensure a stable installation platform; Supports up to 353.6lb (160kg); Compliant with EIA-RS-310C / EIA/ECA-310-E standards
- **EASY SHIPPING AND ASSEMBLY:** compact flat pack shipping/packaging design to avoid damage and facilitate problem-free installations; Quick and easy setup on a desk, table or floor in your home/office; Ships with cage nuts and screws for mounting equipment
- **THE IT PRO'S CHOICE:** Designed and built for IT Professionals, this TAA compliant Two-Post 12U Computer Open-Frame Rack is backed for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	12U
Besondere Funktionen	Einfache Montage
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Rund (für Klippmuttern)

	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Leistung	Weight Capacity (Stationary)	352.8 lb [160 kg]
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Baumaterial	Stahl
Product Measurements	Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
	Produktbreite	20.4 in [51.8 cm]
	Produkthöhe	24.0 in [61.0 cm]
	Produktgewicht	15.1 lb [6.9 kg]
Verpackungsinform ationen	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
	Paketlänge	28.4 in [72.2 cm]
	Paketbreite	13.9 in [35.2 cm]
	Pakethöhe	3.0 in [7.7 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	17.5 lb [7.9 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - rechte Halterung
		1 - linke Halterung
		1 - Obere Halterung
		1 - untere Halterung

4 - Gummifüße

12 - 10-32 Kreuzschlitzschrauben

36 - 10-32 Montageschrauben

36 - Schnappmuttern

1 - Anleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.