

Heavy-duty rack met 2 stijlen - Stevig open-frame serverkast - 12U

Productcode: 2POSTRACK12



Dit rack met 2 stijlen staat op uw vloer of bureau en biedt 12U opslagruimte voor EIA-310-D conform 19" rack monteerbare apparaten, zoals telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack vormt een robuuste opslagoplossing en ondersteunt een totaalgewicht van 160 kg.

Deze montageoplossing met 2 stijlen is compact en ontworpen voor uitzonderlijke stabiliteit, met een totale gewichtscapaciteit tot 160 kg.

Omdat het rack compact is, past het in bijna elke omgeving en kan op elk oppervlak, zoals uw vloer, bureau of tafel, worden geplaatst.

Het server rack met 2 stijlen wordt geleverd in een platte doos om het transportvolume, en daardoor de transportkosten, aanzienlijk te verminderen. Het rack wordt efficiënt verpakt, zodat u het eenvoudig kunt opbergen, voor later gebruik.

Om de installatie van uw apparatuur te vergemakkelijken, worden bij dit rack gereedschapsloze klemmoeren geleverd die precies passen bij de geponste ronde gaten in dit rack. De gereedschapsloze klemmoeren zijn eenvoudig te installeren, in tegenstelling tot kooimoeren die problemen kunnen opleveren.

De 2POSTRACK12 wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Gebruik deze kast voor het opbergen van uw A/V-apparatuur in een restaurant of bar, waar de beschikbare ruimte beperkt kan zijn
- Monteer de apparatuur in uw reparatiecentrum of technische werkplaats in een rack
- Berg apparatuur op in audio-/videobewerkingsruimtes of radio- en televisiestudio's

Eigenschappen

- Bespaar ruimte met een compacte rack oplossing met 2 stijlen
- Profiteer van een gewichtscapaciteit van maar liefst 160 kg
- Verlaag uw verzendkosten met een platte verzendverpakking
- Eenvoudige installatie van uw apparatuur met gereedschapsloze klemmoeren
- Maximale compabiliteit conform EIA-310-D
- 12U rack ruimte

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	12U
Speciale functies	Eenvoudig monteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Rond (voor klemmoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	353.6 lb [160 kg]
-----------------	-------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------



Construction Material Staal

Product Measurements

Lengte product	12.0 in [30.6 cm]
Breedte product	20.4 in [51.8 cm]
Hoogte product	24.1 in [61.3 cm]
Gewicht product	15.2 lb [6.9 kg]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Package Length	28.5 in [72.5 cm]
Package Width	14.1 in [35.8 cm]
Package Height	3.0 in [76.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	17.4 lb [7.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	rechter steun
	linker steun
	bovenste steun
	onderste steun
	rubberen voetjes
	10-32 kruiskopschroeven
	10-32 montageschroeven
	klemmoeren
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

