

2 Post Server Rack mit Rollen - 42HE

Produkt-ID: 2POSTRACK42



Bewahren Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in diesem stabilen 42U-Rack auf. Dank der 2-Pfosten-Bauweise spart das Rack Stellplatz und dank der Doppelpfosten-Bauweise mit offener Tiefe ist es mit längeren Geräten kompatibel.

Das 2-Pfosten-Rack ist mit vier drehbaren Rollen ausgestattet, sodass Sie es ganz einfach im Serverraum, Büro oder Studio umstellen können. Das Rack kann ganz einfach umgestellt werden, um die im Rack montierten Geräte an anderen Geräten im gesamten Arbeitsbereich anzuschließen.

Das strapazierfähige Doppelpfosten-Server-Rack besteht aus Schwerlaststahl statt aus Aluminium, um eine stabile Installationsbasis zu gewährleisten. Das Rack ist für eine Höchstlast von bis zu 272 kg geeignet und entspricht verschiedenen Industrienormen für Racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) und bietet eine stabile Plattform, dank der keine Betonmontagesätze nötig sind.

Sie können ganz einfach ohne weiteres Installationsmaterial ANSI/EIA RS-310-D-konforme Netzwerkgeräte im Rack montieren. Dank quadratischer Montageöffnungen im Rahmen und einer universellen Bauweise ist es mit den meisten Rack-Geräten kompatibel.

Das 2POSTRACK42 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Für Ihren Serverraum oder andere Standorte, wo Telekommunikations- und Netzwerkgeräte untergebracht werden müssen

- Schaffen Sie ein mobiles Videobearbeitungs- und Produktions-Rack, mit dessen Hilfe Sie Ihr Studio zu den verschiedenen Geräten transportieren können

Merkmale

- Maximale Mobilität dank vier drehbarer Rollen für einfachen Transport
- Umfangreiche Kompatibilität mit den meisten Rack-Montage-Geräten dank quadratischer Montageöffnungen und einer 2-Pfosten-Bauweise mit offenem Rahmen.
- Übertreffende Strapazierfähigkeit und Stabilität dank Vollstahlkonstruktion
- 42U-Montageplatz
- Montieren Sie standardmäßige Netzwerkgeräte mithilfe von standardmäßigen Käfigmuttern und Schrauben
- Einfache Montage bei der Installation für schnelle Bereitstellung

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	42U
Besondere Funktionen	Laufrollen (im Lieferumfang enthalten) Einfache Montage U-Markierungen
Montageschienenprofil	C-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	663.0 lb [300 kg]
------------------------------	-------------------



Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Construction Material	Stahl

Product Measurements

Produktlänge	23.6 in [60 cm]
Produktbreite	23.5 in [59.7 cm]
Produkthöhe	6.6 ft [2.0 m]
Produktgewicht	52.1 lb [23.6 kg]
Höhe mit Rollen	6.8 ft [2.1 m]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
Package Length	6.7 ft [2.1 m]
Package Width	8.5 in [21.7 cm]
Package Height	6.7 in [17.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	66.2 lb [29.9 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Untere Stützbalken
	Vertikale Schienen
	Horizontale Schienen
	Winkelstützbalken
	2-Zoll-Schwerlastrollen
	2-Zoll-Schwerlastrollen mit Sperre
	M6-Schrauben



M6-Muttern

M6-Rollenschrauben

M6-Käfigmuttern

M6-Rackschrauben

Kunststoffunterlegscheiben

Sechskantschlüssel 4 mm

Kurzanleitung für Installation

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

