

3,5 Zoll Laufwerksschacht IDE auf CF SSD Kartenleser

Produkt-ID: 35BAYCF2IDE



Dieser Compact-Flash-IDE-Adapter ist die perfekte Lösung für den Zugriff auf CompactFlash- (CF I, CF II) und IBM Micro-Drive-Medien und ermöglicht Ihnen, auf Flash-/Micro-Drive-Medien zuzugreifen, als wären sie eine IDE-Festplatte.

Der CF/IDE-Adapter kann im PC-Gehäuse einfach in einem verfügbaren 3,5"-Festplattenschacht montiert werden und wird über eine 40- oder 44-Pin-Verbindung an den IDE-Bus des Computers angeschlossen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Nutzen Sie Ihre Compact Flash-Karte als boot-fähiges Wechselgerät
- Hervorragend geeignet zum schnellen Wechseln von Betriebssystemen, ohne Ihren Computer auseinandernehmen zu müssen.
- Verbinden Sie Ihre Compact-Flash-Karte mit einem 40- oder 44-Pin-IDE-Steckplatz

Merkmale

- Schnelle, treiberlose Installation in jedem 40-Pin- oder 44-Pin-IDE-Steckplatz
- Vollständig kompatibel mit Compact Flash Typ I/II und IBM Micro-Laufwerk
- Ermöglicht die Verwendung der Compact Flash-Karte als boot-fähigen Speicher
- Kann in die Front- oder Rückblende des Gehäuses eingebaut werden, passend für einen 3,5-Zoll-Schacht oder verfügbaren Erweiterungssteckplatz
- Einfach zu verwendende Jumper für mühelose Master/Slave-Laufwerkseinstellung
- Einfacher Kartenwechsel mit integriertem Drucktastenauswurf

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Schnittstelle IDE

Leistung

Max. Datenübertragungsrate 133 Mbit/s

Speichermedientyp CF (Compact Flash I/II-Karte)

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder 1 - CompactFlash (50-polig) Steckplatz

Hostanschlüsse 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA)

1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein)

Software

Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Dieses Produkt unterstützt kein Hot-Swap von Flash-Karten bei eingeschaltetem PC. Sie müssen den Computer ausschalten, um Karten zu wechseln.

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Lagertemperatur	-55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Feuchtigkeit	5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	3.8 in [97 mm]
Produktbreite	3.9 in [10 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	4.6 oz [129 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.8 in [17.3 cm]
Paketbreite	5.6 in [14.3 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	8.5 oz [240.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Compact Flash-auf-IDE-Adapter
	1 - 3,5-Zoll-Gehäuse
	1 - Halterung für Full-Profile-Erweiterungsteckplatz
	1 - SP4-zu-LP4-Molex-Stromkabel
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.