

Panel Multipuertos Hub Concentrador USB 3.0 (5Gbps) SuperSpeed para Bahía Frontal de 3,5 o 5,25 Pulgadas

ID del Producto: 35BAYUSB3S4



El Concentrador USB 3.2 Gen 1 de 4 Puertos para Bahía Frontal de 3,5 pulgadas, 35BAYUSB3S4 permite convertir cualquier bahía frontal de 3,5 pulgadas de un ordenador en un concentrador USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos.

Con una única conexión USB, este concentrador incorpora cuatro puertos USB de fácil acceso en la parte frontal de un ordenador a través de una bahía de 3,5 pulgadas o bien a través de una bahía de 5,25 pulgadas utilizando el Adaptador para Soporte de Bahía Frontal (BRACKETFDBK). Cada uno de los puertos agregados cumple con el estándar USB 3.2 Gen 1 que admite un ancho de banda de hasta 5 Gbps (10 veces más rápido que el estándar USB 2.0) y hasta 900mA de corriente.

Es posible agregar la tarjeta PCI Express, PEXUSB3S11 para incorporar un puerto interno USB 3.2 Gen 1 y así mantener los puertos externos disponibles para conectar dispositivos externos. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Amplía las prestaciones USB 3.2 Gen 1 de su sistema incorporando puertos adicionales para conectar dispositivos de almacenamiento externo de alta velocidad
- Permite agregar puertos USB en la parte frontal proporcionando un acceso mucho más fácil que si estuvieran en la parte posterior del sistema informático
- Permite aprovechar un puerto USB interno y una bahía frontal de 3,5" disponible para aumentar la capacidad de expansión del sistema

Características

- Conformidad con TAA
- Cuatro puertos frontales USB tipo A de fácil acceso
- Cabe en cualquier bahía frontal de 3,5" de un ordenador
- Cumple con el estándar USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed que admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos y especificaciones USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Suministra hasta 900mA de corriente por puerto
- Indicador LED de Enlace USB para cada puerto

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL811+
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)	Puertos Internos	1 - Alimentación SATA (15 pines) 1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
	Puertos Externos	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Software	Compatibilidad OS	independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Bahía frontal de 3,5 pulgadas disponible Puerto USB 3.0 tipo A disponible
Indicadores	Indicadores LED	4 - Enlace a Dispositivo USB (Verde)
Requisitos de Energía	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Humedad	HR 20% ~ 80%
Características Físicas	Color	Negro
	Factor de forma	Bahía de unidad de disco

Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	3.5 oz [98.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.6 oz [216.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Panel Frontal 3,5"
	1 - Cable USB 3.0
	1 - Kit de Tornillos de Montaje
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.