

Hub USB 3.0 a 4 porte pannello frontale - 5Gbps - Alloggiamento 3,5 5,25"

ID prodotto: 35BAYUSB3S4



L'hub USB 3.2 Gen 1 per pannello a 4 porte per alloggiamento frontale da 3,5" 35BAYUSB3S4 trasforma qualsiasi alloggiamento frontale da 3,5" del case del computer in un hub USB 3.2 Gen 1 a 4 porte.

Utilizzando una singola connessione USB, questo hub per pannello frontale aggiunge quattro porte USB facilmente accessibili sulla parte anteriore del case del computer grazie a un alloggiamento di 3,5" oppure di 5,25", utilizzando l'accessorio adattatore staffa alloggiamento frontale (BRACKETFDBK) opzionale. Ciascuna delle porte aggiunte è conforme allo standard USB 3.2 Gen 1 che supporta fino a 5 Gbps di larghezza di banda (10 volte superiore allo standard USB 2.0) e fino a 900 mA di alimentazione.

Insieme alla scheda PCI Express PEXUSB3S11 (opzionale) si può fornire una porta aggiuntiva USB 3.2 Gen 1 lasciando così le porte esterne libere per i dispositivi esterni.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di espandere le funzionalità USB 3.2 Gen 1 del sistema con porte aggiuntive per il collegamento di dispositivi di archiviazione esterna ad alta velocità
- Consente di aggiungere porte USB facilmente accessibili alla parte anteriore del computer, anziché che sul retro
- Consente di usare una porta USB interna e un alloggiamento frontale da 3,5" inutilizzato per aumentare la capacità del sistema

Caratteristiche

- Conforme a TAA
- Quattro porte USB di tipo A con accesso anteriore
- Adatto a qualsiasi alloggiamento frontale da 3,5" di case di computer
- Conforme a USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed, con supporto delle velocità di trasferimento dei dati che raggiungono i 5 Gbps
- Compatibile all'indietro con specifiche e dispositivi USB 2.0 e USB 1.0/1.1
- Fornisce fino a 900 mA di alimentazione per porta
- Indicatore LED per il collegamento USB per ogni porta

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	4
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ID chipset	VIA/VLI - VL811+

Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connettore/i		
	Porte interne	1 - Alimentazione SATA (15 pin) 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	Porte esterne	4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Alloggiamento frontale da 3,25" disponibile Porta USB 3.0 di tipo A disponibile
Indicatori		
	Indicatori LED	4 - Connessione dispositivo USB (verde)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Umidità	20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Fattore di forma	Alloggiamento dell'unità disco
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]

Larghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto	3.5 oz [98.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.6 oz [216.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Pannello frontale 3,5"
	1 - Cavo USB 3.0
	1 - Kit viti di fissaggio
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.