

QSFP+モジュール／Brocade製品40G-QSFP-SR4互換／40GBASE-SR4準拠光トランシーバ／850nm／DDM

製品ID: 40G-QSFP-SR4-ST



40G-QSFP-SR4-STは、Brocade製40G-QSFP-SR4互換のQSFP+トランシーバモジュールです。Brocadeブランドのスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。光ファイバケーブルで、40GBASE-SR4準拠40GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で150mの距離に対応します。

技術仕様:

- ・ 波長: 850nm
- ・ 最大データ転送レート: 40Gbps
- ・ タイプ: マルチモード
- ・ 接続タイプ: MPOコネクタ
- ・ 最大転送距離: 150m
- ・ MTBF: 244,610,583時間
- ・ 消費電力: 低電力消費
- ・ デジタル診断モニタリング(DDM): 対応

この

QSFP+モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

- ・ Brocade製40G-QSFP-SR4との100%互換性を保証
- ・ StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
- ・ メーカー仕様とMSA規格 (Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格) に一致または上回る設計
- ・ 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
- ・ 1.0W以下の低消費電力

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Brocade
業界標準	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

性能

最大データ転送速度	40.00 Gbps
最大伝達距離	150m
ファイバタイプ	マルチモード
波長	850 nm
ファイバ動作モード	全二重 (フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	40 Gbps
MTBF	244,610,583 hours

物理的特徴

製品縦	122.0 mm [4.8 in]
製品横	1.8 cm [0.7 in]
製品高さ	1.1 cm [0.4 in]
製品重量	42.0 g [1.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	18.5 cm [7.3 in]
パッケージ横	13.1 cm [5.2 in]
パッケージ高さ	4.8 cm [1.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	130.0 g [4.6 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – QSFP+ トランシーバ
---------	------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。