

10m Cat5e Ethernet Netzkabel Snagless mit RJ45 - Schwarz

Produkt-ID: 45PAT10MBK



Dieses Cat5e-Patchkabel liefert zuverlässige Netzwerkverbindungen und garantiert damit ein hohes Leistungsvermögen für Ihre anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen.

Dieses schwarze Netzkabel mit einer Länge von 10 Metern ist perfekt geeignet für den Einsatz in Netzwerk-Kabelkanälen. Das Kabel ist für Anwendungen gedacht, bei denen größere Entfernungen überwunden werden müssen, z. B. beim Verlauf an einer Säule oder über das gesamte Büro hinweg von einem Hub bis zur Anschlussdose.

Zur einfachen Netzwerkinstallation sind unsere Cat5e-Kabel in vielen Längen und Farben erhältlich. Bei Bedarf haben Sie so immer die richtige Kabelgröße verfügbar und können für einen organisierten Kabelverlauf Ihre Netzwerkverbindungen farblich kenntlich machen.

Zum mühelosen Verlegen der Kabelführungen verfügt dieses langlebige Kabel über nahtlos geformte Steckverbinder, welche die RJ45-Stecker bei der Installation schützen und so die Wahrscheinlichkeit verringern, dass diese knicken oder brechen.

Vergossene Zugentlastung verhindert zudem eine zu starke Beugung des Kabels am RJ45-Stecker zur Minimierung der Belastung am Anschlusspunkt. Dies reduziert die Gefahr von Kabelschäden, welche die Netzwerk-Konnektivität und -Leistung beeinträchtigen könnten.

Mit unseren Cat5e-Ethernet-Kabeln erhalten Sie für Ihre Investition den höchsten Wert, denn jedes einzelne Stück wurde aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Sie wurden sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near-End Crosstalk - NEXT).

Sorgen Sie mithilfe von Kabeln, die aus Kupfer mit 24 AWG (US-amerikanischer Leitungsdrahtstärke) bestehen, für hohe Leistungsfähigkeit bei Ihren anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen, wie z. B. Power-over-Ethernet und 4K- oder 1080p-Videostreaming.

Sie können sich auf unsere RJ45-Steckverbinder verlassen, die eine optimale Leitfähigkeit bieten und gleichzeitig Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion verhindern.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Entwickelt für Fast Ethernet-Netzwerke
- Anschlüsse zwischen Computern, Hubs, Switches, Druckservern und Patchpanels
- Verbindet Workstation mit Wandsteckdose

Merkmale

- Schutzvorrichtungen für den Clip am RJ45-Stecker verhindern, dass das Kabel sich während der Installation verhakt oder bricht
- Schwarze PVC-Haube für Farbcodierung Ihrer Verbindungen
- 10 Meter Länge für längere Verbindungen
- Vergossene RJ45-Stecker verhindern Kabelschäden und sorgen für Zugentlastung
- 50-Mikron-vergoldete Steckverbinder sorgen für ein klares Signal
- Hochwertiger 24 AWG-Kupferdraht

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	4 pair UTP
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMe
Kabeltyp	Nahtlos geformt

Leistung

Kabelnennwerte		CAT5e - 350 MHz
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - RJ-45
	Steckverbinder B	1 - RJ-45
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 ~ 60% RH
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Drahtstärke	24 AWG
	Leitungstyp	Feindrähtiges Kupfer
	Kabellänge	32.8 ft [10 m]
	Produktlänge	32.8 ft [10 m]
	Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.4 cm]
	Produktgewicht	11.8 oz [335.0 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.1 in [20.5 cm]
	Paketbreite	8.3 in [21.0 cm]
	Pakethöhe	1.7 in [4.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	13.4 oz [380.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Cat5e-Patchkabel
--------------------	----------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.