

Câble patch UTP Cat5e RJ45 de 15 m - Cordon de connexion sans crochet - Noir

N° de produit: 45PAT15MBK



Le câble patch Cat5e 45PAT15MBK (15 m) respecte ou dépasse toutes les spécifications de Cat5e pour assurer une connexion réseau Ethernet fiable. Il est équipé d'une fiche PVC noir durable qui permet de coder l'acheminement des câbles au besoin. Durable, ce câble patch Cat5e de qualité supérieure est fabriqué sans crochet, ce qui contribue à protéger les clips du connecteur RJ45 et à éviter qu'il se coince pendant l'installation. Parallèlement, son serre-câble moulé en PVC empêche les terminaisons du connecteur RJ45 de trop se plier et réduit, du même coup, les risques de dommages pouvant compromettre le bon fonctionnement du réseau. Fait uniquement de matériaux de la meilleure qualité, ce câble patch Cat5e propose un rendement fiable et bénéficie de notre garantie à vie. 100 % cuivre, pour une valeur supérieure. Les câbles Cat5e de StarTech.com sont fabriqués avec des conducteurs en cuivre de qualité supérieure. Alors que de nombreux fabricants proposent des câbles « meilleur marché », avec une âme en aluminium plaqué cuivre, nous refusons tout compromis sur la qualité afin que vous tiriez la meilleure valeur et le meilleur rendement de votre câble réseau. Fil 24 AWG Ce câble Cat5e est fait de fil de cuivre de calibre 24 pour prendre en charge une vaste gamme d'applications Ethernet comme Power over Ethernet (PoE). Etant donné que nous employons un fil de cuivre de qualité supérieure, nos câbles gèrent facilement la puissance nécessaire à ces types d'applications. En revanche, les câbles d'aluminium plaqué cuivre, de qualité inférieure, supportent mal la puissance exigée et ont tendance à chauffer, à endommager l'équipement et potentiellement, à provoquer des incendies. Connecteurs or 50 microns Ce câble patch RJ45 est équipé de connecteurs de qualité supérieure faits d'or à 50 microns, d'une conductivité optimale permettant d'éliminer la perte de signal due à l'oxydation ou la corrosion.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Conçu pour fonctionner avec les réseaux Fast Ethernet
- Permet d'effectuer la connexion entre le concentrateur et le panneau de distribution
- Permet de brancher un poste de travail à une prise murale
- Permet de prolonger de 15 m la portée de vos périphériques Ethernet

Spécifications techniques

- Protections des clips du connecteur RJ45
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
- Couvercles colorés permettant le codage de couleur dans le service
- Le serre-câble moulé évite que le câble se plie trop à l'endroit du connecteur RJ45, ce qui réduit la pression à la terminaison de la prise
- Fait de composants de qualité supérieure
- Fil de cuivre de 0,25mm² de qualité supérieure

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 pair UTP
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CM
Type de câble	Sans crochet

Performance

Calibre du câble	CAT5e - 350 MHz
------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - RJ-45
Connecteur B	1 - RJ-45

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	0 ~ 60% RH

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	24 AWG
Type de conducteur	Cuivre torsadé
Longueur de câble	49.2 ft [15 m]
Longueur du produit	49.2 ft [15 m]
Poids du produit	17.4 oz [494 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Poids brut	1.1 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble patch UTP Cat5e noir de 15 m sans crochet
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis