

Cat5e patchkabel met snagless RJ45 connectors – 1 m, oranje

Productcode: 45PAT1MOR



De 45PAT1MOR Cat 5e patchkabel (1 m) voldoet aan of overtreft alle categorie 5e kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare Ethernet-netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien van een duurzame oranje PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 5e patchkabel voorzien van een lipbeschermer ('snagless'), waardoor de RJ45 connector-klemmen tegen beschadiging worden beschermd en waardoor de kabel minder gevoelig is voor vasthaken tijdens de installatie. De kabel is ook uitgerust van een aangegoten PVC-trekontlasting waardoor buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen, waardoor het risico van kabelstoringen wordt verminderd.

Deze Cat 5e patchkabel is uitsluitend gemaakt van hoogwaardig materiaal, levert betrouwbare prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 5e kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm².

Vertrouw op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen



- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

Eigenschappen

- Afscherming van de RJ45-connectorclips
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Gegoten trekontlasting bij de RJ45-connector voorkomt dat de kabel onder een scherpe hoek kan worden verbogen
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm² dikte

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CM goedgekeurd
Type kabel	Snagless

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT5e - 350 MHz
-------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45

Fysieke eigenschappen

Kleur	Oranje
-------	--------



Draaddikte	24 AWG
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	1.4 oz [40.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 m Cat5e UTP Netwerkkabel zonder Uitsteeksels - Oranje
-------------	---------------------------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

