

2m Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless - Cat 5e Patchkabel - Schwarz

Produkt-ID: 45PAT2MBK



Das Cat5e-Patchkabel 45PAT2MBK (2 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e-Kabelspezifikationen, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer schwarzen PVC-Ummantlung versehen, mit deren Hilfe Sie Ihre Netzkabelführung nach Bedarf farbcodieren können.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat5e-Patchkabel über ein Snagless-Design, das die Clips des RJ45-Anschlusses vor Beschädigung schützt, da bei der Installation nichts am Kabel hängenbleiben kann. Das Kabel verfügt auch über eine vergossene PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45-Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelausfällen reduziert.

Dieses Cat5e-Patchkabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet zuverlässige Leistung.

Erhalten Sie den höchsten Wert für Ihre Kabelinvestitionen dank unserer Cat 5e-Kabel, die alle aus hochwertigen Kupferleitungen gefertigt sind.

Sorgen Sie für hohe Leistungsfähigkeit für Ihre anspruchsvollen Ethernetanwendungen, z. B. Power-over-Ethernet, mithilfe von Kabeln aus 0,25-mm²-Kupferdraht.

Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Verbinder für optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlusten aufgrund von Oxidation oder Korrosion.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Entwickelt für Fast Ethernet-Netzwerke
- Patches von Hub zu Verteiler
- Verbindet Workstation mit Wandsteckdose

Merkmale

- Schutz für den Clip am RJ45-Stecker
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Farbige Hauben für Farbcodierung nach Abteilung
- Vergossene Zugentlastung verhindert zu starke Beugung des Kabels am RJ45-Stecker zur Minimierung der Belastung am Anschlusspunkt
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
- Hochwertiges 0,25mm²-Kupferkabel

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	4 pair UTP
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CM e
Kabeltyp	Nahtlos geformt

Leistung

Kabelnennwerte	CAT5e - 350 MHz
----------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - RJ-45
Steckverbinder B	1 - RJ-45

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 ~ 60% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	24 AWG
Leitungstyp	Feindrähtiges Kupfer
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	2.5 oz [72.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.3 in [13.4 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.4 cm]
Pakethöhe	1.4 in [3.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.1 oz [88.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2 m schwarzes Snagless-Cat5e-UTP-Patchkabel
--------------------	---

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.