

Cat5e patchkabel med hakfria RJ45-kontakter – 3 m, svart

Produkt ID: 45PAT3MBK



45PAT3MBK Cat5e patchkabel (3 m) uppfyller eller överträffar alla specifikationer för Cat 5e för att säkerställa pålitliga Ethernet-nätverksanslutningar. Den har ett hållbart svart PVC-hölje som gör att du kan färgkoda dina nätverkskablar utifrån dina behov.

För att garantera långvarig prestanda har denna Cat5e patchkabel av hög kvalitet en hakfri design som skyddar kontaktklämmorna för RJ45-kontakter från skador och minimerar risken att kabeln fastnar vid installation. Kabeln har även en gjuten dragavlastning i PVC som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar och reducerar risken för kabelskador.

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat5e-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm² koppar.

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Framtagen för att användas med snabba Ethernet-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet
- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CM-klass
Kabeltyp	Hakfri

Prestanda

Kabelklassificering	CAT5e - 350 MHz
---------------------	-----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - RJ-45

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Luftfuktighet	0 ~ 60% RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Tråddimension	24 AWG
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	9.8 ft [3 m]
	Produktlängd	9.8 ft [3 m]
	Produktbredd	0.5 in [1.3 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
	Produktvikt	3.5 oz [100.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.5 in [16.6 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.8 cm]
	Paketets höjd	1.0 in [2.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.3 oz [122.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Svart hakfri Cat5e UTP patchkabel på 3 m
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.