

カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m グリーン

製品ID: 45PAT3MGN



カテゴリ5e仕様に完全準拠のLANケーブル(3m)。信頼性の高いイーサネット接続を実現します。耐久性に優れたグリーンのPVC被覆材を使用しており、必要に応じネットワークケーブルを色分けする際に便利です。

この高品質カテゴリ5e LANケーブルは、ツメ折れ防止対策としてスナッグレス設計を採用しており、RJ45コネクタクリップを損傷から保護し、配線時のケーブルの引っかかりを防いで長期の使用に耐える造りになっています。また、応力緩和性のあるPVCモールドで、RJ45コネクタが接続点で鋭く折れ曲がらないようになっており、ケーブル損傷のリスクを軽減しています。

高品質な銅導体を使用して製造されたカテゴリ5e LANケーブルは、ネットワークケーブルへの投資から最大のバリューを引き出します。

24

AWG銅線を使用するケーブルは、パワー・オーバー・ケーブル(PoE)など、要求の高いイーサネット用途に適した高いパフォーマンスと機能を提供します。

当社のRJ45コネクタが、酸化や腐食による信号損失の発生を防ぐ一方で、最適な導電性を実現します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・高速イーサネットネットワークで使えるように設計
- ・ハブから配電盤までパッチ接続
- ・ワークステーションから壁コンセントまで接続

製品の特長

- ・ RJ45コネクタクリッププロテクター
- ・ 近端漏話 (Near End Crosstalk: NEXT) を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
- ・ カラーフードで部署ごとに色分け
- ・ 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
- ・ 最高品質の部品を使って製造
- ・ 高品質24 AWG銅線

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	4 pair UTP
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ファイア定格	CM定格
ケーブルタイプ	ツメ折れ防止機構

性能

ケーブル定格	Cat5e - 350MHz
--------	----------------

コネクタ

コネクタA	1 - RJ-45
コネクタB	1 - RJ-45

環境条件

動作温度	0° C to 30° C (32° F to 86° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
湿度	0 ~ 60% RH

物理的特徴

色	グリーン
ワイヤゲージ	24 AWG
心線の構造	銅線(より線)
ケーブル長	3 m [9.8 ft]
製品縦	3 m [9.8 ft]
製品横	0.0 mm [0.0 in]
製品高さ	0.0 mm [0.0 in]
製品重量	109.0 g [3.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]
パッケージ横	20.0 cm [7.9 in]
パッケージ高さ	1.5 cm [0.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	118.0 g [4.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 3m ツメ折れ防止 対応カテゴリ5e対応UTP LANケーブル グリーン
---------	--

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。