


3m Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless - Cat 5e Patchkabel - Grau

Produkt-ID: 45PAT3MGR



Das Cat5e-Patchkabel 45PAT3MGR (3 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e-Kabelspezifikationen, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer grauen PVC-Ummantlung versehen, mit deren Hilfe Sie Ihre Netzworkkabelführung nach Bedarf farbcodieren können.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat5e-Patchkabel über ein Snagless-Design, das die Clips des RJ45-Anschlusses vor Beschädigung schützt, da bei der Installation nichts am Kabel hängenbleiben kann. Das Kabel verfügt auch über eine vergossene PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45-Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelausfällen reduziert.

Dieses Cat5e-Patchkabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet zuverlässige Leistung.

Erhalten Sie den höchsten Wert für Ihre Kabelinvestitionen dank unserer Cat 5e-Kabel, die alle aus hochwertigen Kupferleitungen gefertigt sind.

Sorgen Sie für hohe Leistungsfähigkeit für Ihre anspruchsvollen Ethernetanwendungen, z. B. Power-over-Ethernet, mithilfe von Kabeln aus 0,25-mm²-Kupferdraht.

Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Verbinder für optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlusten aufgrund von Oxidation oder Korrosion.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Entwickelt für Fast Ethernet-Netzwerke
- Patches von Hub zu Verteiler
- Verbindet Workstation mit Wandsteckdose

Merkmale

- Schutz für den Clip am RJ45-Stecker
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Farbige Hauben für Farbcodierung nach Abteilung
- Vergossene Zugentlastung verhindert zu starke Beugung des Kabels am RJ45-Stecker zur Minimierung der Belastung am Anschlusspunkt
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
- Hochwertiges 0,25mm²-Kupferkabel

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	4 pair UTP
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CM e
Kabeltyp	Nahtlos geformt

Leistung

Kabelnennwerte	CAT5e - 350 MHz
----------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - RJ-45
Steckverbinder B	1 - RJ-45

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 ~ 60% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Grau
Drahtstärke	24 AWG
Leitungstyp	Feindrähtiges Kupfer
Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Produktlänge	9.8 ft [3 m]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.4 cm]
Produktgewicht	3.7 oz [104.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.6 in [16.7 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.9 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.2 oz [118.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3 m graues Snagless-Cat5e-UTP-Patchkabel
--------------------	--

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.