

Cat5e netwerkkabel met snagless RJ45 connectoren - 5 m - grijs

Productcode: 45PAT5MGR



Deze 5 m lange Cat5e-kabel voldoet aan of overtreft alle categorie 5e kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare Ethernet netwerkverbindingen. Bovendien is de kabel voorzien van een duurzame grijze PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor eenvoudigere kabeltrajecten beschermen de snagless connectors de RJ45 clips van de kabel tijdens installatie, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken. Dit garandeert een stevige verbinding en voorkomt dat de kabel losraakt van de poort.

De kabel is voorzien van gegoten contacten als trekontlasting, waarmee buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen. Hiermee wordt het risico van kabelbeschadiging en daarmee mogelijke aantasting van de netwerkprestatie verminderd.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 5e kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm<sup>2</sup>.

Vertrouw op onze RJ45 connectoren voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

De 45PAT5MGR wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken
- Verbind computers, hubs, switches, printservers en patchpanelen met elkaar
- Sluit een werkstation aan op een RJ45 wandcontact

## Eigenschappen

- Voorkom kabelbeschadiging met gegoten RJ45 connectors die ook trekcontlasting bieden
- Maak beveiligde verbindingen met snagless clips die de connectors tijdens de installatie beschermen
- Gegarandeerde betrouwbaarheid met levenslange garantie
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden

---

### Hardware

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime                 |
| Aantal geleiders   | 4 pair UTP               |
| Type kabelmantel   | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Brandbestendigheid | CM goedgekeurd           |
| Type kabel         | Snagless                 |

---

### Prestaties

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Kabelspecificatie | CAT5e - 350 MHz |
|-------------------|-----------------|

---

### Connector(en)

|             |       |
|-------------|-------|
| Connector A | RJ-45 |
| Connector B | RJ-45 |

---

### Fysieke eigenschappen

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Kleur         | Grijs            |
| Draaddikte    | 24 AWG           |
| Type geleider | Gevlochten koper |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kabellengte     | 16.4 ft [5 m]    |
| Lengte product  | 16.4 ft [5.0 m]  |
| Breedte product | 0.0 in [0.0 mm]  |
| Hoogte product  | 0.0 in [0.0 mm]  |
| Gewicht product | 6.1 oz [174.0 g] |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Package Length           | 13.0 in [33.0 cm] |
| Package Width            | 10.0 in [25.5 cm] |
| Package Height           | 0.8 in [20.0 mm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 6.8 oz [194.0 g]  |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Meegeleverd | 5 m Cat5e patchkabel - grijs |
|-------------|------------------------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

