

Câble réseau Cat5e sans crochet de 7 m - Noir

N° de produit: 45PAT7MBK



Ce câble patch Cat5e assure des connexions réseau fiables, garantissant ainsi la capacité nécessaire à vos applications Ethernet exigeantes.

Ce câble réseau noir de 7 mètres est idéal pour les conduits et les goulottes de câbles. Il est destiné aux applications longue distance, par exemple d'un hub à un jack mural le long d'un montant ou à travers le bureau.

Pour des installations réseau simplifiées, nos câbles Cat5e sont disponibles dans une grande variété de longueurs et de couleurs. Vous disposez ainsi toujours de la longueur de câble dont vous avez besoin et pouvez appliquer un code couleur à vos branchements pour une installation mieux organisée.

Pour un câblage sans heurts, ce câble durable est doté de connecteurs sans crochet qui protègent les connecteurs de câble RJ45 des déchirures et des ruptures pendant l'installation.

Il est également équipé de capuchons destinés à atténuer la tension en protégeant les extrémités du connecteur RJ45 des torsions excessives. Ceci réduit le risque d'endommager le câble et d'affecter les performances et la connectivité réseau.

Bénéficiez d'un rapport qualité-prix optimal en investissant dans nos câbles Ethernet Cat5e fabriqués à partir des meilleurs conducteurs en cuivre. Conçus avec précision et minutieusement testés, ils contribuent au maintien d'un niveau acceptable de diaphonie (NEXT).

Assurez la capacité nécessaire à vos applications Ethernet exigeantes, telles que Power-over-Ethernet et la diffusion vidéo en flux continu 4K ou 1080p, grâce à des câbles dotés d'un fil de cuivre de 0,25 mm².

Vous pouvez compter sur nos connecteurs RJ45 pour vous fournir une conductivité optimale, tout en éliminant les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Le modèle 45PAT7MBK bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité à toute épreuve.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Conçu pour fonctionner avec les réseaux Fast Ethernet
- Établissez des branchements entre des ordinateurs, des hubs, des commutateurs, des serveurs d'impression et des tableaux de connexion
- Permet de brancher un poste de travail à une prise murale

Spécifications techniques

- Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installation
- Gaine noire en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements
- 7 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés
- Les connecteurs RJ45 moulés évitent la dégradation des câbles et atténuent la tension
- Connecteurs plaqués or 50 microns pour un signal clair
- Fil de cuivre de 0,25 mm² de qualité supérieure


Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 pair UTP
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CM
Type de câble	Sans crochet

Performance

Calibre du câble	CAT5e - 350 MHz
------------------	-----------------

Connecteur(s)



Connecteur A	RJ-45
Connecteur B	RJ-45

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	24 AWG
Type de conducteur	Cuivre torsadé
Longueur de câble	23.0 ft [7 m]
Longueur du produit	23.0 ft [7.0 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	8.8 oz [248.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Poids brut	9.3 oz [264.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble patch Cat5e
-----------------------	-------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

