

カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 30.4m ブラック

製品ID: 45PATCH100BK



カテゴリ5eケーブル(30.4m)。カテゴリ5eの仕様を満足、またはそれを上回るレベルを満たしており、安定したイーサネット接続を行います。耐久性に優れたブラックのPVC被覆材を使用しており、必要に応じて配線の色分けができるようになっています。

本製品は、配線が簡単で、破損や引っ掛かりを防ぐツメ折れ防止カバー付きコネクタを使用しており、設置時にRJ45クリップを保護します。ポートからのケーブル脱落を防ぎ、接続ポイントをしっかりと固定します。

RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力緩和性を提供し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。

StarTech.com製カテゴリ5eケーブルは、高品質銅線を使用して製造されています。ケーブルへの設備投資から最大限のバリューを引き出します。

24 AWG銅製ケーブルは、PoE (Power over Ethernet) など、多様なイーサネット用途に必要な高い能力を提供します。

酸化や腐食による信号損失を防ぎ、最適な伝導性を提供するRJ45コネクタを使用しています。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・高速イーサネットネットワーク用に設計
- ・コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続
- ・ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続
- ・イーサネット ネットワークデバイスの接続距離を30.4m延長

## 製品の特長

- ・ 応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避
- ・ 設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定
- ・ 安心して使用できる全使用期間保証
- ・ 綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制

---

### ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	4 pair UTP
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ファイア定格	CM定格
ケーブルタイプ	ツメ折れ防止機構

---

### 性能

ケーブル定格	Cat5e - 350MHz
--------	----------------

---

### コネクタ

コネクタA	1 - RJ-45
コネクタB	1 - RJ-45

---

### 物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	24 AWG
心線の構造	銅線(より線)
ケーブル長	30.5 m [100.0 ft]
製品縦	30.5 m [100.0 ft]
製品横	1.1 cm [0.4 in]
製品高さ	1.4 cm [0.6 in]
製品重量	1.0 kg [2.3 lb]

---

### パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	20.3 cm [8.0 in]
パッケージ横	21.8 cm [8.6 in]

パッケージ高さ 6.7 cm [2.6 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 1.0 kg [2.2 lb]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - 30.4m カテゴリ5eパッチケーブル - ブラック

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。