

12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen

Produkt-ID: 4POSTRACK12



Das verstellbare offene 12U-Rahmengerätegehäuse mit 4 Pfosten für Servergeräte 4POSTRACK12 ist ein strapazierfähiges offenes Gehäuse für Rackmount-Server und Netzwerkgeräte. Das Gerätegehäuse/der Schrank bietet starke Montageways als stabile Installationsplattform und verstellbare Pfosten für flexible Installation. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das offene 12U-Rahmengerätegehäuse entspricht den EIA-RS-310C-Standards und verfügt somit über eine universelle Konstruktion, die mit Geräten beliebiger Hersteller kompatibel ist. Zudem wird das Gerät flach verpackt geliefert, um Versandkosten niedrig zu halten und die Handhabung und Montage zu vereinfachen.

Für zusätzliche Vielseitigkeit bietet StarTech.com einen optionalen 4-teiligen Rollensatz (4POSTCASTER), der an der Unterseite des 12U-Servergehäuses installiert werden kann. So kann der Schrank/das Gehäuse leichter umgestellt werden.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte
- Perfekte Lösung für Technikgeschäfte und Reparaturzentren mit beschränkten Platzverhältnissen und Einbaugeräten
- Geeignet für Rackmount-Geräte, für die auf Rackebene keine Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind
- Einbaugeräte für Audio/Video-Bearbeitung, Radio- oder Fernsehstudioübertragungen
- Hervorragend geeignet für Außenstellenbüros und Einzelhandelsgeschäfte, wo geringe Mengen von Servergeräten eingerichtet werden
- Nützlich für Verkaufsstellen, insbesondere für Einbaugeräte unter der Kasse
- Einbaugeräte unter einem Schreibtisch/Arbeitsplatz

Merkmale

- Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 12U Rack
- 12-HE-Rack mit offenem Rahmen und einer Tragkraft von 452.5 kg
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- In flacher Verpackung für einfachen Versand
- Vorgebohrte Basis und ungehinderte Lüftung
- Massive, verstellbare Montageschienen gewährleisten Kompatibilität zu vielen Geräten

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	12U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen Base Plate with Floor-Anchoring Holes Laufrollen (optional)

		Einfache Montage
	Montageschienenprofil	C-Shape
	Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
<hr/>		
Leistung		
	Weight Capacity	997.7 lb [452.5 kg]
<hr/>		
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Baumaterial	Stahl
<hr/>		
Product Measurements		
	Produktlänge	31.5 in [80.0 cm]
	Produktbreite	22.5 in [57.2 cm]
	Produkthöhe	25.5 in [64.8 cm]
	Produktgewicht	63.7 lb [28.9 kg]
	Max. Montagetiefe	39.4 in [100 cm]
	Min. Montagetiefe	18.3 in [46.5 cm]
	Höhe mit Rollen	28.3 in [71.9 cm]
<hr/>		
Verpackungsinformationen		
	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
	Paketlänge	27.8 in [70.5 cm]
	Paketbreite	25.4 in [64.4 cm]
	Pakethöhe	6.7 in [17.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	69.9 lb [31.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Offenes 12U-Gehäuse
	1 - Montagesatz (Schraube, Sechskantschlüssel, Kappen)
	32 - M5-Schrauben
	32 - M5-Käfigmuttern
	1 - Montageanweisungen

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.