

4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern,
Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage

Produkt-ID: 4POSTRACK12U



Mit dem 12U-Server-Rack 4POSTRACK12U können Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem stabilen offenen Rack mit einstellbarer Tiefe verstauen.

Dieses 12U-Rack wurde für einfache Benutzung konzipiert und bietet leicht lesbare Markierungen für sowohl Rack-Einheiten (HE) als auch Tiefe und eine Reihe von Einstellungen der Montagetiefe (56,0 bis 101,7 cm), sodass das Rack ganz einfach an Ihre Geräte angepasst werden kann.

Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack hat eine Tragfähigkeit von bis zu 544 kg und entspricht verschiedenen Rack-Normen (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 40494), sodass es mit dem meisten Rack-Zubehör kompatibel ist.

Für eine komplette Serverspeicherlösung, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, gibt es zudem optionales Zubehör wie Rollen, Stellfüße und Kabelmanagementhaken. Die Grundplatte ist zudem vorgebohrt, um das Rack bei Bedarf am Boden verankern zu können und bietet so zusätzliche Stabilität und bessere Eignung für Ihre Serverumgebung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte

- Geeignet für Rackmount-Geräte, für die auf Rackebene keine Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind
- A/V-Geräte für Rackmontage in einem Radio- oder TV-Studio

Merkmale

- **EINSTELLBARE TIEFE:** 4 Pfosten 12 HE 19 Zoll Serrack mit 4 vertikalen Schienen und einstellbarer Einbautiefe von 56,0 bis 101,7 cm (22" bis 40"); kompatibel mit verschiedenen Servern / Switchen / Daten / AV und anderen IT Geräten; EIA/ECA-310-E konform
- **EINFACHE MONTAGE:** Mobiles Netzwerk Rack mit leicht verständlicher Montageanleitung und Online-Video; Kompakte flache Verpackung um Beschädigungen zu Vermeiden; nur 64 cm hoch, ideal für kleine Serverräume oder enge Heimbüro-/Bürräume
- **KALTGEWALZTER STAHL:** Robustes 4 Pfosten 19" Open Frame Rack, konzipiert für Belüftung mit 12 HE Höhe und 544 kg Tragkraft (stationär); 3 Installationsmöglichkeiten: Rollen, Nivellierfüße oder eine Bodenplatte zur Befestigung des Racks am Boden
- **BEIGEFÜGTES ZUBEHÖR:** Das Mobile Rack enthält Käfigmuttern und Schrauben zur Befestigung der Geräte, leicht ablesbare Markierungen für Höheneinheiten (HE) und Tiefeneinstellung, Kabelmanagement Haken und das erforderliche Montagewerkzeug
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 12 HE Rack für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	12U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Integrierte Kabelführung
	Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)

	Einfache Montage
	Erdungsöse(n)
	Stellfüße
	U-Markierungen
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Leistung	
	Weight Capacity (Stationary) 1199.5 lb [544 kg]
Physische Eigenschaften	
	Farbe Schwarz
	Baumaterial Stahl
Product Measurements	
	Produktlänge 3.7 ft [1.1 m]
	Produktbreite 23.6 in [60.0 cm]
	Produkthöhe 25.1 in [63.8 cm]
	Produktgewicht 50.1 lb [22.7 kg]
	Max. Montagetiefe 40.0 in [101.7 cm]
	Min. Montagetiefe 22.0 in [56 cm]
	Höhe mit Rollen 28.0 in [71 cm]
Verpackungsinformationen	
	Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja
	Paketlänge 14.2 in [36.1 cm]

Paketbreite	26.1 in [66.4 cm]
Pakethöhe	6.0 in [15.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	56.0 lb [25.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 - Linke vertikale Schiene
	2 - Rechte vertikale Schiene
	2 - Grundhalterung
	8 - Eckteil
	4 - Mittelteil
	2 - Obere Halterung
	48 - M8-Schraube
	48 - M8-Unterlegscheibe
	1 - M8-Schlüssel (13 mm)
	1 - M6-Schlüssel (10 mm)
	1 - Kreuzschlitzschraubendreher
	24 - M6-Käfigmutter
	24 - Kappenförmige PVC-Unterlegscheibe
	24 - M6-Kreuzschlitzkopfschraube
	4 - Kabelmanagementhaken
	4 - Haken-Montageschraube
	4 - Rollen
	4 - Stellfüße
	16 - M6-Schraube
	16 - Flache M6-Unterlegscheibe

16 - M6-Flanschmutter

4 - Erdungskabel

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.