

4-Pfosten 15 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage

Produkt-ID: 4POSTRACK15U



Mit dem 15-HE-Rack können Sie Ihre Server und Ihre Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem robusten Rack mit offenem Rahmen und verstellbarer Tiefe aufbewahren.

Dieses 15-HE-Rack mit 4 Stützen ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über einfach lesbare Markierungen für Rackeinheiten (HE) und Tiefe. Zudem bietet es eine Vielzahl an unterschiedlichen Montagetiefen (56,0 bis 101,7 cm), mit denen das Rack problemlos so eingestellt werden kann, dass es für Ihre Geräte passt.

Dieses haltbare freistehende Server-Rack unterstützt eine statische Tragfähigkeit von bis zu 544 kg und eine mobile (auf Rollen) Gewichtskapazität von 300 kg. Das Rack hat außerdem ein universelles Design, da es mit dem Standard EIA/ECA 310 und dadurch mit den meisten Racks für Netzwerkgeräte kompatibel ist.

Als vollständige Lösung für Ihren Serverspeicher, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, umfasst das mobile Server-Rack optionales Zubehör wie Laufrollen, Nivellierfüße und Haken zur Aufbewahrung der Kabel. Der Sockel ist außerdem vorgebohrt, damit sich das Rack bei Bedarf (wenn es zum Beispiel freistehend montiert wird) sicher am Boden befestigen lässt und dadurch zusätzliche Stabilität erhält.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Geeignet für Rackmontage-Geräte, bei denen Rack-Sicherheit nicht erforderlich ist
- Robuste Aufbewahrung für Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte zur Rackmontage
- A/V-Geräte für Rackmontage in einem Radio- oder TV-Studio

Merkmale

- EINSTELLBARE TIEFE: 4 Pfosten 15 HE 19 Zoll Serverrack mit 4 vertikalen Schienen und einstellbarer Einbautiefe von 56,0 cm bis 101,7 cm (22" bis 40"); kompatibel mit verschiedenen Servern / Switchen / Daten / AV und anderen IT Geräten; EIA/ECA-310-E konform
- EINFACHE MONTAGE: Mobiles Netzwerk Rack mit leicht verständlicher Montageanleitung und Online-Video; Kompakte flache Verpackung um Beschädigungen zu Vermeiden; nur 77 cm hoch, ideal für kleine Serverräume oder enge Heimbüro-/Büroräume
- KALTGEWALZTER STAHL: Robustes 4 Pfosten 19" Open Frame Rack, konzipiert für Belüftung mit 15 HE Höhe und 544 kg Tragkraft (stationär); 3 Installationsmöglichkeiten: Rollen, Nivellierfüße oder eine Bodenplatte zur Befestigung des Racks am Boden
- BEIGEFÜGTES ZUBEHÖR: Das Mobile Rack enthält Käfigmuttern und Schrauben zur Befestigung der Geräte, leicht ablesbare Markierungen für Höheneinheiten (HE) und Tiefeneinstellung, Kabelmanagement Haken und das erforderliche Montagewerkzeug
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO: Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 15 HE Rack für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	15U

Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen Base Plate with Floor-Anchoring Holes Integrierte Kabelführung Laufrollen (im Lieferumfang enthalten) Erdungsöse(n)
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	1199.5 lb [544 kg]
------------------------------	--------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Stahl
Produktlänge	3.7 ft [1.1 m]
Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöhe	30.3 in [77.1 cm]
Produktgewicht	60.4 lb [27.4 kg]
Max. Montagetiefe	40.0 in [101.7 cm]
Min. Montagetiefe	22.0 in [56 cm]
Höhe mit Rollen	33.2 in [84.4 cm]

Verpackungsinform

ationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
Paketmenge	1
Paketlänge	11.5 in [29.2 cm]
Paketbreite	36.7 in [93.3 cm]
Pakethöhe	6.2 in [15.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	59.0 lb [26.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	4 - Rolle
	18 - M6-Flanschmutter
	18 - Flache M6-Unterlegscheibe
	18 - Sechskantschraube M6
	8 - Kabelmanagementhaken
	8 - Haken-Montageschraube
	2 - Linke vertikale Schiene
	2 - Rechte vertikale Schiene
	8 - Eckteil
	8 - Mittelteil
	2 - Obere Halterung
	50 - Unterlegscheibe M8
	50 - Sechskantschraube M8
	1 - 10-mm-Schraubenschlüssel
	1 - 13-mm-Schraubenschlüssel
	1 - Kreuzschlitzschraubendreher

- 4 - Kreuzschlitzschraube
- 4 - Sicherungsunterlegscheibe
- 24 - M6-Schraube
- 24 - Kunststoffunterlegscheibe M6
- 24 - M6-Käfigmutter
- 4 - Stellfüße
- 4 - Erdungskabel
- 1 - Handbuch

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

