

4-Pfosten 18 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage

Produkt-ID: 4POSTRACK18U



Mit dem 18-HE-Server-Rack können Sie Ihre Server sowie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem robusten, verstellbaren Rack mit offenem Rahmen aufbewahren.

Dieses 18-HE-Rack mit 4 Stützen ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über einfach lesbare Markierungen für Rackeinheiten (HE) und Tiefe. Zudem bietet es eine Vielzahl an unterschiedlichen Montagetiefen (56,0 bis 101,7 cm), mit denen das Rack problemlos so eingestellt werden kann, dass es für Ihre Geräte passt.

Dieses haltbare freistehende Server-Rack unterstützt eine statische Tragfähigkeit von bis zu 544 kg und eine mobile (auf Rollen) Gewichtskapazität von 300 kg. Das Rack hat außerdem ein universelles Design, da es mit dem Standard EIA/ECA 310 und dadurch mit den meisten Racks für Netzwerkgeräte kompatibel ist.

Als vollständige Lösung für Ihren Serverspeicher, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, umfasst das mobile Server-Rack optionales Zubehör wie Laufrollen, Nivellierfüße und Haken zur Aufbewahrung der Kabel. Der Sockel ist außerdem vorgebohrt, damit sich das Rack bei Bedarf (wenn es zum Beispiel freistehend montiert wird) sicher am Boden befestigen lässt und dadurch zusätzliche Stabilität erhält.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Geeignet für Rackmontage-Geräte, bei denen Rack-Sicherheit nicht erforderlich ist
- Robuste Aufbewahrung für Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte zur Rackmontage
- A/V-Geräte für Rackmontage in einem Radio- oder TV-Studio

Merkmale

- **EINSTELLBARE TIEFE:** 4 Pfosten 18 HE 19 Zoll Serverrack mit 4 vertikalen Schienen und einstellbarer Einbautiefe von 56,0 bis 101,7 cm (22" bis 40"); kompatibel mit verschiedenen Servern / Switchen / Daten / AV und anderen IT Geräten; EIA/ECA-310-E konform
- **EINFACHE MONTAGE:** Mobiles Netzwerk Rack mit leicht verständlicher Montageanleitung und Online-Video; Kompakte flache Verpackung um Beschädigungen zu Vermeiden; nur 90 cm hoch, ideal für kleine Serverräume oder enge Heimbüro-/Bürräume
- **KALTGEWALZTER STAHL:** Robustes 4 Pfosten 19" Open Frame Rack, konzipiert für Belüftung mit 18 HE Höhe und 544 kg Tragkraft (stationär); 3 Installationsmöglichkeiten: Rollen, Nivellierfüße oder eine Bodenplatte zur Befestigung des Racks am Boden
- **BEIGEFÜGTES ZUBEHÖR:** Das Mobile Rack enthält Käfigmuttern und Schrauben zur Befestigung der Geräte, leicht ablesbare Markierungen für Höheneinheiten (HE) und Tiefeneinstellung, Kabelmanagement Haken und das erforderliche Montagewerkzeug
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 18 HE Rack für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	18U

Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen Base Plate with Floor-Anchoring Holes Integrierte Kabelführung Laufrollen (im Lieferumfang enthalten) Erdungsöse(n) Stellfüße Einfache Montage U-Markierungen
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	1199.5 lb [544 kg]
------------------------------	--------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Stahl
Produktlänge	3.7 ft [1.1 m]
Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöhe	35.6 in [90.4 cm]
Produktgewicht	58.4 lb [26.5 kg]
Max. Montagetiefe	40.0 in [101.7 cm]
Min. Montagetiefe	22.0 in [56 cm]
Höhe mit Rollen	38.5 in [97.7 cm]

Verpackungsinform

ationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
Paketmenge	1
Paketlänge	10.2 in [26.0 cm]
Paketbreite	4.6 ft [1.4 m]
Pakethöhe	5.5 in [13.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	63.0 lb [28.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	4 - Rolle
	18 - M6-Flanschmutter
	18 - Flache M6-Unterlegscheibe
	18 - Sechskantschraube M6
	8 - Kabelmanagementhaken
	8 - Haken-Montageschraube
	2 - Linke vertikale Schiene
	2 - Rechte vertikale Schiene
	8 - Eckteil
	4 - Mittelteil
	2 - Obere Halterung
	2 - Grundhalterung
	50 - Sechskantschraube M8
	1 - 10-mm-Schraubenschlüssel
	1 - 13-mm-Schraubenschlüssel
	1 - Kreuzschlitzschraubendreher

4 - Kreuzschlitzschraube

4 - Sicherungsunterlegscheibe

24 - M6-Schraube

24 - Kunststoffunterlegscheibe M6

24 - M6-Käfigmutter

4 - Stellfüße

50 - Unterlegscheibe M8

4 - Erdungskabel

1 - Handbuch

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.