

Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

N° de produit: 4POSTRACK25



StarTech.com

Le rack à cadre ouvert et à 4 montants 25U 4POSTRACK25 constitue un logement durable à l'air libre pour les serveurs et l'équipement réseau montés en rack. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Le rack de serveur comporte des rails de montage épais pour une plate-forme d'installation stable, avec une profondeur de montage réglable (de 23,5 à 39,2 pouces), vous offrant ainsi plus de polyvalence pour monter votre équipement.

Ce rack 25U respecte les normes EIA-RS-310C, tout en offrant une conception universelle compatible avec l'équipement des principaux fabricants. En outre, un emballage à plat permet de réduire les coûts d'expédition et simplifie la manutention.

Pour une plus grande polyvalence, StarTech.com propose un kit de 4 roulettes (4POSTCASTER) en option, à installer sous le rack pour faciliter le déplacement de l'armoire/du rack en cas de besoin ultérieur.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau

- Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas nécessaire
- Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation disposant de peu d'espace et d'équipement montable
- Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio-vidéo

Spécifications techniques

- Conception à cadre ouvert 25U
- Profondeur de montage réglable de 18,3 à 39,2 pouces
- Supporte une charge pouvant atteindre 450 kg
- Rails de montage épais
- Trous prépercés pour fixer directement le rack au sol
- Ventilation et acheminement des câbles non entravés
- Emballage à plat pour une expédition facile
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	25U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Roulettes (en option)

	Assemblage facile
Profil de rail de montage	C-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	992.2 lb [450 kg]
-----------------	-------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

Product Measurements

Longueur du produit	24.4 in [62.0 cm]
Largeur du produit	22.5 in [57.1 cm]
Hauteur du produit	48.2 in [122.5 cm]
Poids du produit	84.0 lb [38.1 kg]
Profondeur de montage maximal	39.4 in [100 cm]
Profondeur de montage minimale	18.3 in [46.6 cm]
Hauteur avec roulettes	51.0 in [129.6 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Oui
Longueur du Paquet	4.3 ft [1.3 m]
Package Width	25.8 in [65.5 cm]
Package Height	7.1 in [18.0 cm]
Poids brut	91.5 lb [41.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	2 - Cadres avant/arrière
	2 - Plaques de sol
	6 - Bras horizontaux réglables
	2 - Supports de fixation de plancher
	1 - Clé hexagonale M8
	8 - Vis à six pans creux M8 x 25
	42 - Vis à tête bombée M5 x 15
	16 - Capuchons de bague
	62 - Vis M5
	62 - Écrous cage M5

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis