

Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

ID prodotto: 4POSTRACK25



StarTech.com

L'armadio rack a giorno 25U 4 staffe 4POSTRACK25 offre un resistente alloggiamento a giorno per server e apparecchiature di rete montabili in rack. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il server rack presenta robuste guide di montaggio per assicurare una piattaforma di installazione stabile oltre alla regolazione della profondità di montaggio (23,5 - 39,2") offrendo così la flessibilità per l'adattamento delle apparecchiature montate su rack.

Il rack da 25U è conforme agli standard EIA-RS-310C e offre un design universale compatibile con le apparecchiature dei produttori principali. Il rack presenta inoltre una confezione con design piatto che consente di ridurre le spese di spedizione e semplificare la movimentazione.

Per una maggiore versatilità, StarTech.com offre un kit opzionale di 4 ruote orientabili (4POSTCASTER) che possono essere installate alla base del rack, semplificando il riposizionamento dell'armadio/rack in base alle necessità di utilizzo future.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete

- Adatto per apparecchiature montabili in rack che non richiedono la sicurezza a livello di rack
- La soluzione perfetta per negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione con spazio limitato e attrezzature montabili
- Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva

## Caratteristiche

- Design a giorno da 25U
- Profondità di montaggio regolabile da 18,3" a 39,2"
- Supporta un peso massimo di 450 kg
- Guide di montaggio resistenti
- Preforato per il fissaggio del rack direttamente al pavimento
- Ventilazione senza ostacoli e instradamento dei cavi
- Imballaggio piatto per una spedizione agevole
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	25U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili Base Plate with Floor-Anchoring Holes Rotelle (opzionali) Installazione semplice
Profilo guida di	C-Shape

montaggio

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

---

Prestazioni

Weight Capacity 992.2 lb [450 kg]

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

---

Product  
Measurements

Lunghezza prodotto 24.4 in [62.0 cm]

Larghezza prodotto 22.5 in [57.1 cm]

Altezza prodotto 48.2 in [122.5 cm]

Peso prodotto 84.0 lb [38.1 kg]

Profondità di  
montaggio massima 39.4 in [100 cm]

Profondità di  
montaggio minima 18.3 in [46.6 cm]

Altezza con ruote  
orientabili 51.0 in [129.6 cm]

---

Informazioni  
confezione

Imballaggio piatto  
(Richiede  
Assemblaggio) Sì

Lunghezza Confezione 4.3 ft [1.3 m]

Package Width 25.8 in [65.5 cm]

Package Height 7.1 in [18.0 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 91.5 lb [41.5 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

- 2 - Frame anteriori/posteriori
- 2 - Piastre da pavimento
- 6 - Bracci orizzontali regolabili
- 2 - Staffa per montaggio a pavimento
- 1 - Chiave a brugola M8
- 8 - Viti a esagono incassato M8x25
- 42 - Viti a testa tonda M5x15
- 16 - Protezioni per bussole
- 62 - Viti M5
- 62 - Dadi ingabbiati M5

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.