

Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor

ID del Producto: 4POSTRACK25



StarTech.com

El rack de marco abierto de 4 columnas para 25U, modelo 4POSTRACK25, permite un alojamiento abierto y duradero para servidores de montaje en rack y equipo para redes. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El rack para servidores incluye rieles de montaje de gran grosor que garantizan una plataforma de instalación estable, con soporte para ajuste del fondo (23.5 a 31.5 pulgadas), lo cual permite la flexibilidad de ajustar el equipo que se monta sobre el rack.

El rack para 25U cumple con las normas EIA-RS-310C y tiene un diseño universal compatible con los equipos de los fabricantes más conocidos. Además, el rack viene embalado en una caja plana, lo cual reduce los costes de envío y simplifica su manipulación.

Para más versatilidad, StarTech.com ofrece un Kit de ruedas (4 piezas) (4POSTCASTER) opcional, que se puede instalar en la parte inferior del rack, lo cual facilita el desplazamiento del armario/rack en caso de ser necesario en el futuro.

Respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- La solución perfecta para tiendas de tecnología y centros de reparación que cuentan con equipos de montaje y espacio limitado
- Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/vídeo o en estudios de radio o televisión

Características

- Diseño de marco abierto para 25 unidades (U)
- Fondo de montaje ajustable: 18,3 a 39,2 pulgadas
- Capacidad de soporte de peso de hasta 450 kg
- Rieles de montaje resistentes
- Agujeros taladrados de fábrica para atornillar el rack directamente al suelo
- Ventilación sin obstrucciones y distribución del cableado
- Embalaje en caja plana para facilitar el transporte
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	25U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso
	Ruedas (opcional)

Ensamblaje Sencillo		
Perfil para carriles de montaje	En C	
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)	
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E	
Rendimiento		
Capacidad de Carga	992.2 lb [450 kg]	
Características Físicas		
Color	Negro	
Material de Fabricación	Acero	
Medidas del Producto		
Longitud del Producto	24.4 in [62.0 cm]	
Ancho del Producto	22.5 in [57.1 cm]	
Altura del Producto	48.2 in [122.5 cm]	
Peso del Producto	84.0 lb [38.1 kg]	
Profundidad Máxima de Montaje	39.4 in [100 cm]	
Profundidad Mínima de Montaje	18.3 in [46.6 cm]	
Altura con Ruedas	51.0 in [129.6 cm]	
Información de la Caja		
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí	
Longitud de la Caja	4.3 ft [1.3 m]	
Ancho de la Caja	25.8 in [65.5 cm]	
Altura de la Caja	7.1 in [18.0 cm]	

Peso (de la Caja) del Envío 91.5 lb [41.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Marcos delantero/trasero
	2 - Placas para el suelo
	6 - Brazos ajustables horizontales
	2 - Soportes de montaje sobre el suelo
	1 - Llave hexagonal para tornillos M8
	8 - Tornillos Allen con cabeza hexagonal M8x25
	42 - Tornillos de cabeza redonda M5x15
	16 - Tapones aislantes
	62 - Tornillos M5
	62 - Tuercas Jaula M5

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.