

Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor

ID del Producto: 4POSTRACK25



StarTechcom

El rack de marco abierto de 4 columnas para 25U, modelo 4POSTRACK25, permite un alojamiento abierto y duradero para servidores de montaje en rack y equipo para redes. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El rack para servidores incluye rieles de montaje de gran grosor que garantizan una plataforma de instalación estable, con soporte para ajuste del fondo (23.5 a 31.5 pulgadas), lo cual permite la flexibilidad de ajustar el equipo que se monta sobre el rack.

El rack para 25U cumple con las normas EIA-RS-310C y tiene un diseño universal compatible con los equipos de los fabricantes más conocidos. Además, el rack viene embalado en una caja plana, lo cual reduce los costes de envío y simplifica su manipulación.

Para más versatilidad, StarTech.com ofrece un Kit de ruedas (4 piezas) (4POSTCASTER) opcional, que se puede instalar en la parte inferior del rack, lo cual facilita el desplazamiento del armario/rack en caso de ser necesario en el futuro.

Respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad







Aplicaciones



- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- La solución perfecta para tiendas de tecnología y centros de reparación que cuentan con equipos de montaje y espacio limitado
- Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/vídeo o en estudios de radio o televisión

Características

- Diseño de marco abierto para 25 unidades (U)
- Fondo de montaje ajustable: 18,3 a 39,2 pulgadas
- Capacidad de soporte de peso de hasta 450 kg
- Rieles de montaje resistentes
- Agujeros taladrados de fábrica para atornillar el rack directamente al suelo
- Ventilación sin obstrucciones y distribución del cableado
- Embalaje en caja plana para facilitar el transporte
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

Política de Garantía Lifetime

Montaje en Pared No

Tipo de rack 4 postes

Tipo de Marco Rack Abierto

Altura U 25U

Características Especiales Carriles de montaje ajustables

Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso

Ruedas (opcional)





Ensamblaje Sencillo

Perfil para carriles de

montaje

En C

de Montaje

Tipos de Perforaciones Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 992.2 lb [450 kg]

Características Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del Producto

> Longitud del Producto 24.4 in [62.0 cm]

> Ancho del Producto 22.5 in [57.1 cm]

Altura del Producto 48.2 in [122.5 cm]

Peso del Producto 84.0 lb [38.1 kg]

Profundidad Máxima de 39.4 in [100 cm]

Montaje

Profundidad Mínima de 18.3 in [46.6 cm]

Montaje

Altura con Ruedas 51.0 in [129.6 cm]

Información de la

Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)

Sí

Longitud de la Caja 4.3 ft [1.3 m]

Ancho de la Caja 25.8 in [65.5 cm]

Altura de la Caja 7.1 in [18.0 cm]



Peso (de la Caja) del	91.5 lb [41.5 kg]
Envío	

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 2 - Marcos delantero/trasero

2 - Placas para el suelo

6 - Brazos ajustables horizontales

2 - Soportes de montaje sobre el suelo

1 - Llave hexagonal para tornillos M8

8 - Tornillos Allen con cabeza hexagonal M8x25

42 - Tornillos de cabeza redonda M5x15

16 - Tapones aislantes

62 - Tornillos M5

62 - Tuercas Jaula M5

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.