

## 25HE 4 Pfosten Open Frame Server Rack tiefenverstellbar mit Rollen / Nivellierfüße und Kabelverwaltung

Produkt-ID: 4POSTRACK25U



Mit dem 25U-Server-Rack 4POSTRACK25U können Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem stabilen offenen Rack mit einstellbarer Tiefe verstauen.

Dieses 25U-Rack wurde für einfache Benutzung konzipiert und bietet leicht zu lesende Markierungen für sowohl Rack-Einheiten (U) als auch Tiefe und eine Reihe von Einstellungen der Montagetiefe (22 bis 40 Zoll), sodass das Rack ganz einfach an Ihre Geräte angepasst werden kann.

Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack hat eine Tragfähigkeit von bis zu 544 kg und entspricht verschiedenen Rack-Normen (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), sodass es mit dem meisten Rack-Zubehör kompatibel ist.

Für eine komplette Serverspeicherlösung, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, gibt es zudem optionales Zubehör wie Rollen, Stellfüße und Kabelmanagementhaken. Die Grundplatte ist zudem vorgebohrt, um das Rack bei Bedarf am Boden verankern zu können und bietet so zusätzliche Stabilität und bessere Eignung für Ihre Serverumgebung.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte

- Geeignet für Rackmount-Geräte, für die auf Rackebene keine Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind
- A/V-Geräte für Rackmontage in einem Radio- oder TV-Studio

## Merkmale

- Offene 25U-Rahmenkonstruktion
- Einstellbare Montagetiefe von 22 bis 40 Zoll
- Statische Tragfähigkeit von 544 kg
- Leicht zu lesende Markierungen für Rack-Einheiten (U) und Tiefeneinstellungen
- Mit Rollen, Stellfüßen und Kabelmanagementhaken
- Vorgebohrte Löcher zur Verankerung des Racks direkt am Boden
- Leicht aufzubauen
- Flach verpackt für einfachen Transport

---

## Hardware

Garantiebestimmung  
n 2 Years

Wandmontierbar Nein

Rack-Typ 4-Pfosten

Rahmentyp Open Frame

U-Höhe 25U

Besondere Funktionen Einstellbare Montageschienen

Base Plate with Floor-Anchoring Holes

Integrierte Kabelführung

Erdungsöse(n)

Stellfüße

U-Markierungen



Einfache Montage

Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)

Montageschienenprofil L-Shape

Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)

Industrienormen EIA/ECA-310-E

#### Leistung

Weight Capacity (Stationary) 1202.9 lb [544.3 kg]

#### Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Construction Material Stahl

#### Product Measurements

Produktlänge 3.4 ft [1.0 m]

Produktbreite 23.8 in [60.4 cm]

Produkthöhe 4.0 ft [1.2 m]

Produktgewicht 72.9 lb [33.0 kg]

Max. Montagetiefe 3.3 ft [1.0 m]

Min. Montagetiefe 22.0 in [56 cm]

Höhe mit Rollen 4.2 ft [1.3 m]

#### Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja

Package Length 5.0 ft [1.5 m]

Package Width 6.3 in [16.0 cm]

Package Height 7.9 in [20.0 cm]



Versandgewicht  
(Verpackung) 77.4 lb [35.0 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Linke vertikale Schiene
	Rechte vertikale Schiene
	Grundhalterung
	Eckteil
	Mittelteil
	Obere Halterung
	M8-Schraube
	M8-Unterlegscheibe
	M8-Schlüssel (13 mm)
	M6-Schlüssel (10 mm)
	Kreuzschlitzschraubendreher
	M6-Käfigmutter
	Kappenförmige PVC-Unterlegscheibe
	M6-Kreuzschlitzkopfschraube
	Kabelmanagementhaken
	Haken-Montageschraube
	Rollen
	Stellfüße
	M6-Schraube
	Flache M6-Unterlegscheibe
	M6-Flanschmutter
	Erdungskabel

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

